

Doppelmembranstutzen

## DMS M16/w



### DMS M16/w

#### Doppelmembranstutzen

Artikelnummer: 26011601

Maße: 20,7 x 20,7 x 13,2 mm

Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm, weiß

**Dichtbereich 5 - 9 mm**



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzart:	IP66
------------	------

### Farben

Farbe Zubehör:	weiß
----------------	------

### Abmessungen

Breite:	20.7 mm
---------	---------

Länge:	20.7 mm
--------	---------

Höhe:	13.2 mm
-------	---------

Nenngröße:	M16
------------	-----

### Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
---------------	----

halogenfrei:	ja
--------------	----

Industriequalität:	nein
--------------------	------

### mechanische Eigenschaften

für Wandstärken max:	4.5 mm
----------------------	--------

für Dichtbereich min:	5 mm
-----------------------	------

für Dichtbereich max:	9 mm
-----------------------	------

für Wandstärken min:	1.5 mm
----------------------	--------

### Umgebungsbedingungen

Installationsort:	geschützter Außenbereich
-------------------	--------------------------

### Werkstoff

Material Zubehör:	Gummi
-------------------	-------