

Doppelmembranstutzen

DMS M40/sw



DMS M40/sw

Doppelmembranstutzen

Artikelnummer: 26004001

Maße: 46,5 x 46,5 x 18,6 mm

Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm, schwarz

Dichtbereich 17 - 28 mm



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart: IP66

Farben

Farbe Zubehör: tiefschwarz

Abmessungen

Breite: 46.5 mm

Länge: 46.5 mm

Höhe: 18.6 mm

Nenngröße: M40

Materialeigenschaften

UV-beständig: ja

halogenfrei: ja

Industriequalität: nein

mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich min: 17 mm

für Dichtbereich max: 28 mm

Umgebungsbedingungen

Installationsort: geschützter Außenbereich