

Reolink Go Series G440

4G 8 MP Ultra HD kabellose, batteriebetriebene Überwachungskamera mit Schwenk- und Neigefunktion und intelligenter Erkennung

EAN: 6975253983261

Die Reolink Go Series G440 ist eine 100% kabellose 4K 8 MP (3840 x 2160) mobile Sicherheitskamera. Dank des wiederaufladbaren Akkus und des 3G/4G-Netzes kann die Reolink Go Series G440 auch ohne WLAN und Stromversorgung betrieben werden, so dass die PT-Kamera überall platziert werden kann, sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich. Mit einem Schwenkwinkel von 355° und einem Neigungswinkel von 140° profitieren Sie von einem breiten Sichtwinkel, der für große Bereiche wie Lagerhallen, Wälder usw. die perfekte Sicherheitslösung darstellt.

Durch die Möglichkeit, nach links und rechts zu schwenken und nach oben und unten zu neigen, bietet die Reolink Go Series G440 den größtmöglichen Überwachungsbereich. So können Sie Ihr Eigentum wie das z.B. Ihr Haus, das Lager, den Betrieb usw. fast 360° kontrollieren, unabhängig davon, wo Sie sich befinden.

Dank des fortschrittlichen CMOS-Sensors, der Infrarot-LEDs und der Scheinwerfer erfasst die Kamera auch bei schlechten Lichtverhältnissen kleinste Details in Farbe oder Schwarz-Weiß (bis zu 10 Meter), um den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht zu werden und eine scharfe Nachtaufnahme zu gewährleisten.

Die Reolink Go Series G440 ist mit einem 6000 mAh Akku* ausgestattet, der schnell wieder aufgeladen werden kann. Eine volle Ladung sorgt für eine lange Akkulaufzeit. Bei Verbindung mit dem wetterfesten Reolink Solarpanel 2** über ein USB-Kabel wird der Akku mit Sonnenenergie geladen.

* **Der Akku ist fest eingebaut und nicht austauschbar.**

** **Das Solarpanel ist separat erhältlich und funktioniert NUR mit batteriebetriebenen Kameras von Reolink.**

Bei Erkennung einer Bewegung, eines Fahrzeugs oder einer Person erhalten Sie Push-Benachrichtigungen per App, E-Mail-Nachrichten und akustische Alarmer. Wichtige Ereignisse werden nicht mehr verpasst!

E-Mail-Benachrichtigungen

Empfangen Sie Benachrichtigungen mit Fotos von Bewegungen per E-Mail.

App

Sendet Push-Benachrichtigungen in Echtzeit an Ihr Mobilgerät.

Sirene

Ein Alarm ertönt automatisch, wenn eine Person oder ein Fahrzeug erkannt wird. Sie können auch Ihre eigene Tonaufnahme als Alarmton verwenden.

Die benutzerfreundliche Reolink-App/Client-Software ermöglicht es Ihnen außerdem, den PIR-Zeitplan, die Bewegungszone oder die Bewegungsempfindlichkeit individuell anzupassen, um die Aufnahme wichtiger Ereignisse zu ermöglichen. Einfach den unerwünschten Bereich markieren und der Alarm für diesen Bereich wird nicht mehr ausgelöst.

Die Reolink Go Series G440 erkennt Bewegungen, beginnt mit der Aufnahme und speichert die aufgezeichneten Videos zur Wiedergabe auf der Micro-SD-Karte (bis zu 128 GB). Die Aufnahmen können dann jederzeit angesehen werden. Mit der kostenpflichtigen Reolink Cloud werden die Aufnahmen automatisch hochgeladen, ohne den Verlust des lokalen Speichers zu riskieren.

Mit der Installation der Reolink APP auf Ihrem Telefon oder Tablet wird das Sicherheitsproblem mit nur einem Fingertipp gelöst. Sie können Ihr Zuhause oder Ihr Geschäft in Echtzeit per Live-Stream verfolgen. Mit dem integrierten Mikrofon und Lautsprecher ist eine Gegensprechfunktion (Zwei-Wege-Audio) möglich. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen, warnen Sie ungebetene Gäste und verscheuchen Sie unerwünschte Besucher, unabhängig davon, wo Sie sind.

Diese Kamera kann auch Zeitraffer-Aufnahmen erstellen. Mit der Zeitrafferfunktion können beispielsweise der Sonnenuntergang, das Aufblühen von Blumen oder der Bauprozess in Sekunden oder Minuten aufgenommen und auf der SD-Karte gespeichert werden.

Diese wasserdichte und robuste Kamera ist für raue Umgebungen konzipiert und funktioniert perfekt sowohl innerhalb als auch außerhalb Ihres Hauses.

* *Hinweis: Zum vollständigen Schutz vor Wasser muss Reolink Go Series G440 gemäß der Kurzanleitung installiert werden.*

- Eine Nano-SIM-Karte mit passendem Datentarif wird extra benötigt. -

Ähnlich wie Ihr Mobiltelefon benötigt die Überwachungskamera eine SIM-Karte mit einem Datentarif, um Videosignale über das 3G/4G-Netz zu übertragen.



Hauptmerkmale

- 100% kabellos: Keine mühsame Verkabelung erforderlich
- 4G-Mobilfunknetz für flexible Überwachung ohne WLAN und Stromnetz
- Schwenk & Neigefunktion: Horizontale Drehung um 355° und vertikale Drehung um 140°
- Ultra HD 8 MP Auflösung
- Batteriebetrieben, funktioniert ohne Stromanschluss und hat eine lange Batterielebensdauer
- Kompatibel mit Reolink-Solarpanel 2, kein Batteriewechsel erforderlich
- Nachtsicht in hoher Qualität in Farbe oder Schwarz-Weiß (bis zu 10 Meter)
- Weiter Blickwinkel: Erfasst mehr und minimiert tote Winkel
- PIR-Bewegungssensor: Löst Alarm bei Bewegung aus, erkennt Personen und Fahrzeuge
- Intelligente Alarme: Echtzeit-Benachrichtigungen per Push, E-Mail oder Sirene
- Individuelle Alarm-Ansage: Anpassbarer Alarmton bei Bewegungserkennung
- Flexible Live-Ansicht: Echtzeit-Überwachung über Mobiltelefon oder PC von überall
- Zwei-Wege-Audio: Kommunikation mit eingebautem Mikrofon und Lautsprecher
- Aufzeichnung von Bewegungsereignissen auf microSD-Karte (bis zu 128 GB)
- Sofortige Aktivierung bei Live-Ansicht oder Bewegungserkennung
- Zeitrafferfunktion
- Kompatibel mit Google Assistant
- IP64 Wetterfest und für den Außenbereich geeignet

Technische Daten

Video & Audio	Bildsensor	1/3" CMOS Sensor
	Videoauflösung	3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 15 fps
	Videoformat	H.265
	Sichtfeld	horizontal: 90°, vertikal: 47°, diagonal 110°
	Infrarot Nachtsicht (s/w)	IR-LED: 2 Stück / 1,2 W / 850 nm (bis zu 10 Meter)
	Nachtsicht in Farbe	Scheinwerferlicht: 2 Stück / 2,4 W / 6500 K
	Digitalzoom	16-facher Digitalzoom
	Audio	Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und
PIR-Erkennung und Alarme	Smarte Alarme	PIR-Detektion / Personenerkennung / Fahrzeugerkennung / Haustiererkennung
	PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbare Bewegungserkennung bis zu 10 m
	PIR-Erkennungswinkel	120° Horizontal
	Audioalarm	Individuelle Alarm-Ansagen
	Aufzeichnung	Bewegungsaktivierte Alarme
	Andere Alarme	Echtzeit-Alarme per E-Mail und Push-Nachrichten
Schwenken und Neigen	Schwenk- und Neigewinkel	Schwenken: 355°, Neigen: 140°
	Voreinstellung	Unterstützt 1 Überwachungsposition und bis zu 32 voreingestellte Positionen
3G/4G Bandbreite	Frequenzbänder	Europa-Version: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8
		USA-Version: LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 WCDMA: B2/B4/B5
		Australien-Version: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8
	Übertragungsdaten	LTE FDD: Max. 10 Mbps (DL), Max. 5 Mbps (UL) LTE TDD: Max. 8,96 Mbps (DL), Max. 3,1 Mbps (UL) HSPA+: Max. 42 Mbps (DL), Max. 5,76 Mbps (UL) UMTS: Max. 384 Kbps (DL), Max. 384 Kbps (UL)
Strom	Akku	6000 mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
	Solarstrom	Unterstützt Aufladung mit Reolink Solarpanel 2
	DC Strom	Unterstützt Aufladung mit 5 V/2 A USB Netzadapter
	Stromanschluss	USB-Typ-C
Speicherung	Lokale Speicherung	Unterstützt bis zu 128 GB microSD-Karte
	Cloud Speicherung	Reolink Cloud (Nur in einigen Ländern verfügbar)
Smart Home	Sprachassistenten	Google Assistant
Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur	-10° bis 55° C (14° bis 131° F)
	Wetterfestigkeit	IP64 Wetterfest
Abmessungen	Größe	Φ 98 x 122 mm (Φ 3.7 x 4.4 in)
	Gewicht (inkl. Akku)	496 g (17,1 oz.)

Lieferumfang

- Reolink Go Series G440 Überwachungskamera (mit Akku)
- Antenne
- USB-Kabel Typ-C
- Nadel zum Zurücksetzen
- Kamerahalterung
- Kurzanleitungen
- Lochschablone zur Montage
- Montagezubehör
- Überwachungsaufkleber