

# Arenti GO2T&SP2

## 3 MP batteriebetriebene kabellose WLAN Überwachungskamera inklusive Solarpanel

EAN: 6974935720750

Die Arenti GO2T&SP2 ist eine drahtlose, batteriebetriebene Kamera, die in Kombination mit dem Solarpanel eine umfassende Lösung für die Außenüberwachung bietet. Dank der fortschrittlichen Technologie, der einfachen Installation und der robusten Konstruktion bietet sie optimalen und zuverlässigen Schutz für Ihren Wohnbereich oder Ihr Geschäftsgelände und gewährleistet maximale Überwachung und Sicherheit.



**2K 3 MP UHD-Auflösung:** Mit einer Auflösung von 2K 3MP bietet die Arenti GO2T&SP2 eine ausgezeichnete Bildqualität, und erfasst selbst die feinsten Details. Diese hochauflösenden Aufnahmen sind wichtig für die Erkennung von Personen und Objekten und gewährleisten eine effektive Überwachung. Mit dem optischen 4-fach Zoom werden noch mehr Details erfasst, ohne die Bildauflösung oder -qualität zu verringern.

**Person/Haustier/Paket/Fahrzeugerkennung:** Die Kamera verfügt über eine integrierte Erkennungsfunktion für Personen, Fahrzeuge, Pakete und Haustiere, die auf einer fortschrittlichen Algorithmustechnologie basiert. Diese Funktion ermöglicht eine genaue und gezielte Benachrichtigung, reduziert Fehlalarme und verbessert die Zuverlässigkeit der Videoüberwachung.

**Anpassbare Bewegungserkennung:** Durch individuelle Sicherheitseinstellungen mit konfigurierbaren Bewegungszonen und Konzentration der Überwachung auf bestimmte Bereiche werden Fehlalarme minimiert. Die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung kann angepasst werden und die Bewegungszonen können für eine gezielte und individuelle Überwachungsstrategie eingestellt werden.

**Kabellose Außenkamera:** Die Arenti GO2T&SP2 bietet den praktischen Vorteil einer kabellosen und flexiblen Installation, ohne dass Kabel erforderlich sind.

**Wiederaufladbarer 5200 mAh Akku und Solarenergie:** Diese Kamera wird von einem leistungsstarken 5200 mAh Akku betrieben und durch Solarenergie ergänzt, so dass eine kontinuierliche Einsatzmöglichkeit ohne häufiges Aufladen möglich ist. Die solarbetriebene Funktion der Arenti GO2T&SP2 Überwachungskamera ermöglicht eine umweltfreundliche Überwachungslösung. Das SP2-C Solarpanel ist einfach zu installieren und zu verwenden. Mit dem mitgelieferten 3 Meter langen Ladekabel mit USB-Typ-C-Anschluss können Sie es einfach mit der Kamera verbinden. Die Gelenkhalterung ermöglicht eine optimale Ausrichtung des Solarpanels, um die Sonnenenergie optimal zu nutzen.

**360° Schwenken/Neigen mit Auto-Tracking:** Die Arenti GO2T&SP2 Kamera verfügt über eine 360°-Schwenk-/Neigefunktion sowie eine automatische Nachverfolgung, die eine umfassende Abdeckung der Einsatzumgebung gewährleistet. Eine komfortable Überwachung und präzise Verfolgung bewegter Objekte ist somit sichergestellt.

**Duales Warnsystem:** Das duale Alarmsystem der Arenti Sicherheitskamera alarmiert und benachrichtigt zuverlässig. Dank der akustischen und optischen Warnfunktion werden wichtige Benachrichtigungen auch in lauten Bereichen rechtzeitig gemeldet.

**Nachtsicht in Farbe:** Dank der Arenti GO2T&SP2 Nachtsichttechnologie in Vollfarbe ist die Qualität der Nachtsicht besonders deutlich. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kameras mit Infrarot-Nachtsichtfunktion liefert diese fortschrittliche Technologie auch bei schlechten Lichtverhältnissen ein deutliches und klares Bild und sorgt so für optimale Qualität und Sicherheit zu jeder Tageszeit.

**Flexible Speichermöglichkeiten:** Die Flexibilität der Speicheroptionen mit SD-Karten- und Cloud-Speicher ermöglicht eine optimale Verwaltung der Aufzeichnungen. Ihre Aufnahmen können lokal auf einer microSD-Karte (bis zu 256 GB) gespeichert werden oder für mehr Komfort und Zugriff in die kostenpflichtige Cloud gesichert werden.

**Zwei-Wege-Kommunikation in Echtzeit:** Mit der Zwei-Wege-Audio-Funktion der Arenti GO2T-Kamera ist eine Kommunikation in Echtzeit mit Besuchern oder unbefugten Personen möglich. Mit dem integrierten Mikrofon und Lautsprecher der Kamera kann direkt gesprochen werden, um die Überwachungs- und Sicherheitsfunktionen zu erweitern.

**Datenschutz durch zuverlässige Verschlüsselung:** Der Schutz der Privatsphäre und der Daten wird durch eine robuste AES-128-Verschlüsselung sichergestellt. Die Arenti GO2T&SP2 Kamera gewährleistet eine zuverlässige Übertragung aller Daten, einschließlich Ereignismeldungen, Bedienbefehlen, Live-Streaming und Cloud-Speicher, und bewahrt die sensiblen Informationen vor unautorisiertem Zugriff.

**Wetterfest und für den Außenbereich geeignet:** Die Arenti GO2T&SP2 wurde für den Einsatz auch unter rauen Bedingungen konzipiert und ist nach IP65 wetterfest zertifiziert, was eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit auch in anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet.

## Hauptmerkmale

- 100% kabellos und einfach zu installieren
- 2,4G/5,8 GHz Dualband WLAN
- 2K 3MP UHD-Auflösung
- 4-facher optischer Zoom ohne Reduzierung der Bildauflösung oder Qualität
- Erkennung von Personen, Fahrzeugen, Paketen und Haustieren
- Wiederaufladbarer 5200 mAh Akku und Solarstrom
- Inklusive Arenti Solarpanel
- 360° Schwenk-Neige-Funktion und automatische Verfolgung
- Akustischer und optischer Alarm
- Nachtsicht in Vollfarbe
- Speichermöglichkeit auf microSD-Karte (bis zu 256 GB) und in der Cloud
- Zwei-Wege-Audio Kommunikation in Echtzeit
- Datenschutz durch zuverlässige Verschlüsselung
- Wetterbeständig und für den Außeneinsatz geeignet
- Unterstützt Google Assistant und Alexa

## Technische Daten

Arenti GO2T		
<b>Kamera</b>	Bildsensor	1/2,8" 3-Megapixel CMOS
	Effektive Pixel	2304(H) x 1296(V)
	Verschlusszeit	1/20~1/10.000 Sekunden
	Minimale Beleuchtung	Farbe: 0,1 Lux bei F1.6; Schwarz/Weiß: 0,01 Lux bei F1.6
	IR-Distanz	Nachtsicht bis zu 10 m
	Tag/Nacht	Auto (ICR) / Farbe / Schwarzweiß
	WDR	DWDR
	Linse & Blickwinkel (H/V/D)	4 mm bei F1.6, 100° / 85° / 46°
<b>Video / Audio</b>	Kompression	H.264
	Bitrate	32 Kbps~2 Mbps
	Bildfrequenz	1 - 25 fps
	Dual Stream	Ja
	Audio Eingang/Ausgang	Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
<b>Netzwerk</b>	Alarm Auslöser	PIR-Bewegungserkennung von Personen
	Wireless Sicherheit	64/128-Bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
	Kommunikationsprotokoll	HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
	Schnittstellenprotokoll	Privat
	WLAN	2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n)
	Unterstützte Mobiltelefon-Betriebssysteme	iOS 9 oder neuer, Android 5 oder neuer
	Sicherheit	AES128
	Max. Benutzerzugriff	4
<b>Batterie / PIR</b>	Kapazität	5200mAh wiederaufladbare Li-Batterien
	Standby-Strom	200-800 µA (Durchschnitt)
	Arbeitsstrom	150-220 mA (IR aus)
	Standby-Zeit	Bis zu 6 Monate
	Arbeitszeit	1,5-2 Monate (variiert je nach Einstellungen, Nutzung & Temperatur)
	PIR-Erkennungsbereich	Max. 9 m
	PIR-Winkel	120°
<b>Allgemein</b>	Betriebstemperatur	-20 °C bis 50 °C
	Schwenken/Neigen	Schwenken: 0°- 355°, Neigen: 0°- 90°
	IP-Bewertung	IP65
	Stromversorgung	DC 5 V / 1 A
	Stromverbrauch	Max. 2 W
	Solarpanel	Inkl. Solarpanel SP2
	Speicher	SD-Karte (bis zu 256 GB), Cloudspeicher
	Abmessungen	185 x 180 x 195 mm
Gewicht	740 g	

<b>Solarpanel SP2</b>	
Breite	174 mm
Höhe	164 mm
Tiefe	15 mm
Ausgangsspannung	6 V DC
Hersteller	Arenti
Kabeldurchmesser	3 mm
Länge Anschlusskabel	300 cm
Max. Ausgangsstrom	0,83 A
Schutzart	IP65
Temperatureinsatzbereich	-20 bis +60 °C
Anschluss	USB Typ-C

### **Lieferumfang**

- Arenti GO2T Überwachungskamera
- Wandhalterung
- Netzteil
- USB-Kabel
- Montagematerial
- Kurzanleitung
  
- Arenti Solarpanel SP2
- Gelenkhalterung
- Montagezubehör (Adapter/Dübel/Schrauben)
- Bedienungsanleitung