



745530P7 Nyro Hue WACA pedestal black 1x13.5W 24V - UVP: 189,99 EUR

LED Sockelleuchte fuer den Aussenbereich, Bridge erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten), IP44, Hochvolt-System mit Anschluss an eine vorhandene Stromleitung, Verschoenern Sie Ihren Garten mit 16 Millionen Farben, Geniessen Sie lange Abende im Freien m0

Technische Daten

Max. Wattage	13,5
Sockel	Fest verbaute LED
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Volt	220-240
Lumen 2700 Kelvin	710
Kelvin	2000-6500

Codes

EAN Artikel	8718696174296
EAN Verpackungseinheit	8727900775709
Bestellnummer (EOC)	745530P7
Interne Nr. Signify (GPC)	915005841601

Artikeldaten

Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405423990
Herkunftsland	PL

Mengen

Kleinste Bestellmenge	2
Anzahl Packs pro VPE	1,00E+00
Anzahl VPE pro Palettenlage	14
Anzahl Lagen pro Palette	3
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	21

Service

2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	25,50	40,00	9,90
Verpackung in cm (H/B/T)	32,70	41,60	11,60
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	33,7	24,6	43
Palette in cm (H/B/T)	1162,0	800,00	1200,0
	0		0

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	schwarz
Farbgebung	schwarz
Dimmeffekt	Stufenlos dimmbar via Hue App, 50.000 Weisschattierungen moeglich

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0,99
Artikel mit Verpackung / kg	3,14
Verpackungseinheit / kg (netto/brutto)	Keine Angabe 6,27

Palette (brutto)/kg 154,73

Energieeffizienz

Kategorie	G
Keine Angabe	

Verschiedenes

Typ	Sockelleuchte
Kabellänge	N/A
Höhenverstellbar	Keine Angabe
Inkl. Leuchtmittel	Keine Angabe
Inkl. Batterie	
Inkl. Dimmschalter	
Inkl. Bridge	Nein

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0 EUR
Österreich:	0 EUR
Schweiz:	0,18 CHF





Signify GmbH
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.