



78633501 Wi-Fi BLE 75W G95 E27 927-65 TW 1PF/6 - 14,99 EUR

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	11
Ersatzwattage	
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	25000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen 2700 Kelvin	1055
Kelvin	2700-6500
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	90

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

Service

2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

Design/Materialausführ.

Material	Plastik
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	F
-----------	---

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0,08 EUR
Österreich:	0,20 EUR
Schweiz:	0,16 CHF

Codes

EAN Artikel	8718699786335
EAN Verpackungseinheit	8718699786342
Bestellnummer (EOC)	871869978633501
Interne Nr. Signify (GPC)	929002451022

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	990
Artikel mit Verpackung / g	242
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe 1450
Palette (brutto)/kg	102,00

Mengen

Kleinste Bestellmenge	1,00E+00
Anzahl Packs pro VPE	6
Anzahl VPE pro Palettenlage	60
Anzahl Lagen pro Palette	6
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	60

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	13,9	9,5	9,5
Verpackung in cm (H/B/T)	18,50	10,50	10,50
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	18,2	22,5	33,1
Palette in cm (H/B/T)	123,70	80,00	120,00

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	8539520000
Herkunftsland	CN

