



78669402 Wi-Fi BLE 60W G95 E27 927-65 CL 1PF/6 - 15,99 EUR

Diese smarte WiZ Filament Lampe in voluminöser Globe-Form erzeugt einen stimmungsvollen Vintage-Stil. Das Licht ist mit der WiZ App oder per Sprachsteuerung dimmbar. Außerdem gibt es in der WLAN-Einrichtung voreingestellte Lichtmodi.

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	7
Ersatzwattage	
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen 2700 Kelvin	806
Kelvin	2700-6500
Schalzhäufigkeit	20000
RA-Wert	90

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

Service

2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	durchsichtig

Energieeffizienz

Kategorie	E
-----------	---

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0,08 EUR
Österreich:	0,1 EUR
Schweiz:	0,16 CHF

Codes

EAN Artikel	8718699786694
EAN Verpackungseinheit	8719514552456
Bestellnummer (EOC)	871869978669402
Interne Nr. Signify (GPC)	929003018222

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	990
Artikel mit Verpackung / g	197
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe 1180
Palette (brutto)/kg	858,00

Mengen

Kleinste Bestellmenge	1,00E+00
Anzahl Packs pro VPE	6
Anzahl VPE pro Palettenlage	60
Anzahl Lagen pro Palette	6
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	60

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	14,2	9,5	9,5
Verpackung in cm (H/B/T)	18,50	10,50	10,50
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	18,2	22,5	33,1
Palette in cm (H/B/T)	123,70	80,00	120,00

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	8539520000
Herkunftsland	CN

