



**78679302 Wi-Fi BLE 50W G95 E27 920-50 Amb 1PF/6 - 16,99 EUR**

**Technische Daten**

Technologie	
Eingangswattage	7
Ersatzwattage	
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen 2700 Kelvin	640
Kelvin	2000-5000
Schalzhäufigkeit	20000
RA-Wert	90

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

**Service**

2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	Bernstein

**Energieeffizienz**

Kategorie	F
-----------	---

**Entsorgungsgebühr**

Deutschland:	0,08 EUR
Österreich:	0,10 EUR
Schweiz:	0,16 CHF

**Codes**

EAN Artikel	8718699786793
EAN Verpackungseinheit	8719514552470
Bestellnummer (EOC)	871869978679302
Interne Nr. Signify (GPC)	929003018322

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	990
Artikel mit Verpackung / g	197
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe 1180
Palette (brutto)/kg	858,00

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	1,00E+00
Anzahl Packs pro VPE	6
Anzahl VPE pro Palettenlage	60
Anzahl Lagen pro Palette	6
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	60

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	14,2	9,5	9,5
Verpackung in cm (H/B/T)	18,50	10,50	10,50
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	18,2	22,5	33,1
Palette in cm (H/B/T)	123,70	80,00	120,00

**Verschiedenes**

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	8539520000
Herkunftsland	CN

