



78703501 Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927-65 TW 1PF/6 - 12,99 EUR

Technische Daten

| | |
|-------------------|-----------|
| Technologie | |
| Eingangswattage | 8 |
| Ersatzwattage | |
| Socket | E27 |
| Lichtfarbe | N/A |
| Lebensdauer | 25000 |
| Volt | 220-240 |
| Startzeit | < 0,5 |
| Lumen 2700 Kelvin | 806 |
| Kelvin | 2700-6500 |
| Schalthäufigkeit | 50000 |
| RA-Wert | 90 |

Dimmbarkeit

| | |
|------------|-------------|
| Dimmbar | Ja |
| Dimmeffekt | StandardDim |

Service

2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

Design/Materialausführ.

| | |
|------------|---------|
| Material | Plastik |
| Grundfarbe | weiss |

Energieeffizienz

| | |
|-----------|---|
| Kategorie | F |
|-----------|---|

Entsorgungsgebühr

| | |
|--------------|----------|
| Deutschland: | 0,08 EUR |
| Österreich: | 0,1 EUR |
| Schweiz: | 0,16 CHF |

Codes

| | |
|---------------------------|-----------------|
| EAN Artikel | 8718699787035 |
| EAN Verpackungseinheit | 8718699787042 |
| Bestellnummer (EOC) | 871869978703501 |
| Interne Nr. Signify (GPC) | 929002383522 |

Gewichte

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Artikelgewicht / g netto | 990 |
| Artikel mit Verpackung / g | 125 |
| Verpackungseinheit / g (netto/brutto) | Keine Angabe 748 |
| Palette (brutto)/kg | 1,46 |

Mengen

| | |
|------------------------------------|----------|
| Kleinste Bestellmenge | 1,00E+00 |
| Anzahl Packs pro VPE | 6 |
| Anzahl VPE pro Palettenlage | 150 |
| Anzahl Lagen pro Palette | 7 |
| Anzahl Verkaufseinheiten / Palette | 175 |

Verpackungsmaße

| | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | 12,2 | 6 | 6 |
| Verpackung in cm (H/B/T) | 16,00 | 7,00 | 7,00 |
| Verpackungseinheit in cm (H/B/T) | 14,5 | 15,1 | 22,2 |
| Palette in cm (H/B/T) | 249,70 | 100,00 | 120,00 |

Verschiedenes

| | |
|-----------------|--------------|
| Typ | Keine Angabe |
| Zolltarifnummer | 8539520000 |
| Herkunftsland | CN |

