



78711001 Wi-Fi BLE 50W GU10 927-65 TW 1PF/6 - 12,99 EUR

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	4.7
Ersatzwattage	
Socket	GU10
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen 2700 Kelvin	345
Kelvin	2700-6500
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	90

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

Service

2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

Design/Materialausführ.

Material	Plastik
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	F
-----------	---

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0,08 EUR
Österreich:	0,10 EUR
Schweiz:	0,16 CHF

Codes

EAN Artikel	8718699787110
EAN Verpackungseinheit	8718699787127
Bestellnummer (EOC)	871869978711001
Interne Nr. Signify (GPC)	929002448322

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	990
Artikel mit Verpackung / g	110
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe 658
Palette (brutto)/kg	13,02

Mengen

Kleinste Bestellmenge	1,00E+00
Anzahl Packs pro VPE	6
Anzahl VPE pro Palettenlage	150
Anzahl Lagen pro Palette	7
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	175

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	5,8	5	5
Verpackung in cm (H/B/T)	16,00	7,00	7,00
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	14,5	15,1	22,2
Palette in cm (H/B/T)	249,70	100,00	120,00

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	8539520000
Herkunftsland	CN

