



**78713401 Wi-Fi BLE 50W GU10 922-65 RGB 1PF/6 - 15,99 EUR**

**Technische Daten**

Technologie	
Eingangswattage	4.7
Ersatzwattage	
Socket	GU10
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen 2700 Kelvin	400
Kelvin	2200-6500 (RGB)
Schalzhäufigkeit	50000
RA-Wert	90

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

**Service**

2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

**Design/Materialausführ.**

Material	Plastik
Grundfarbe	weiss

**Energieeffizienz**

Kategorie	F
-----------	---

**Entsorgungsgebühr**

Deutschland:	0,08 EUR
Österreich:	0,10 EUR
Schweiz:	0,16 CHF

**Codes**

EAN Artikel	8718699787134
EAN Verpackungseinheit	8718699787141
Bestellnummer (EOC)	871869978713401
Interne Nr. Signify (GPC)	929002448422

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	990
Artikel mit Verpackung / g	110
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe 658
Palette (brutto)/kg	13,02

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	1,00E+00
Anzahl Packs pro VPE	6
Anzahl VPE pro Palettenlage	150
Anzahl Lagen pro Palette	7
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	175

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	5,8	5	5
Verpackung in cm (H/B/T)	16,00	7,00	7,00
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	14,5	15,1	22,2
Palette in cm (H/B/T)	249,70	100,00	120,00

**Verschiedenes**

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	8539520000
Herkunftsland	CN

