



78715802 Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927-65 CL 1PF/6 - 13,99 EUR

Smarte Filament Lampe, steuerbar ueber WLAN in der WiZ App oder per WiZCLICK, kaltweisses bis warmweisses Licht (2700-6500K) und hohe Farbwiedergabe (CRI > 90) fuer lebendige Farben
 Die WiZ Filament-Lampe mit E27-Fassung ist smarte Beleuchtung im Stil der guten alten Gluehbirne. Sie erzeugt ein warm- oder kaltweisses Licht, das mit der WiZ App oder per Sprachsteuerung gedimmt werden kann. Außerdem gibt es in der WLAN-Einrichtung voreingestellte Lichtmodi.

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	7
Ersatzwattage	
Sockel	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen 2700 Kelvin	806
Kelvin	2700-6500
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	90

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

Service

2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	durchsichtig

Energieeffizienz

Kategorie	E
-----------	---

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0,08 EUR
Österreich:	0,1 EUR
Schweiz:	0,16 CHF

Codes

EAN Artikel	8718699787158
EAN Verpackungseinheit	8719514552258
Bestellnummer (EOC)	871869978715802
Interne Nr. Signify (GPC)	929003017222

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	990
Artikel mit Verpackung / g	109
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe 652
Palette (brutto)/kg	124,54

Mengen

Kleinste Bestellmenge	1,00E+00
Anzahl Packs pro VPE	6
Anzahl VPE pro Palettenlage	1
Anzahl Lagen pro Palette	
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	168

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,6	6	6
Verpackung in cm (H/B/T)	16,00	7,00	7,00
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	15,7	15,5	22,6
Palette in cm (H/B/T)	124,40	80,00	120,00

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	8539520000
Herkunftsland	CN



8 7 1 8 6 9 9 7 8 7 1 5 8

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.

