



78719602 Wi-Fi BLE 40W C35 E14 927-65 CL 1PF/6 - 13,99 EUR

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	4.9
Ersatzwattage	
Socket	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen 2700 Kelvin	470
Kelvin	2700-6500
Schalzhäufigkeit	20000
RA-Wert	90

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

Service

2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	durchsichtig

Energieeffizienz

Kategorie	F
-----------	---

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0,08 EUR
Österreich:	0,1 EUR
Schweiz:	0,16 CHF

Codes

EAN Artikel	8718699787196
EAN Verpackungseinheit	8719514552333
Bestellnummer (EOC)	871869978719602
Interne Nr. Signify (GPC)	929003017622

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	990
Artikel mit Verpackung / g	102
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe 610
Palette (brutto)/kg	11,75

Mengen

Kleinste Bestellmenge	1,00E+00
Anzahl Packs pro VPE	6
Anzahl VPE pro Palettenlage	144
Anzahl Lagen pro Palette	7
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	168

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	11,3	3,5	3,5
Verpackung in cm (H/B/T)	16,00	7,00	7,00
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	15,7	15,5	22,6
Palette in cm (H/B/T)	124,40	80,00	120,00

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	8539520000
Herkunftsland	CN

