



**78721902 Wi-Fi BLE 50W A60 E27 920-50 Amb 1PF/6 - 14,99 EUR**

**Technische Daten**

Technologie	
Eingangswattage	7
Ersatzwattage	
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen 2700 Kelvin	640
Kelvin	2000-5000
Schalzhäufigkeit	20000
RA-Wert	90

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

**Service**

2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	Bernstein

**Energieeffizienz**

Kategorie	F
-----------	---

**Entsorgungsgebühr**

Deutschland:	0,08 EUR
Österreich:	0,10 EUR
Schweiz:	0,16 CHF

**Codes**

EAN Artikel	8718699787219
EAN Verpackungseinheit	8719514552296
Bestellnummer (EOC)	871869978721902
Interne Nr. Signify (GPC)	929003017422

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	990
Artikel mit Verpackung / g	109
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe 652
Palette (brutto)/kg	124,54

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	1,00E+00
Anzahl Packs pro VPE	6
Anzahl VPE pro Palettenlage	144
Anzahl Lagen pro Palette	7
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	168

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,6	6	6
Verpackung in cm (H/B/T)	16,00	7,00	7,00
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	15,7	15,5	22,6
Palette in cm (H/B/T)	124,40	80,00	120,00

**Verschiedenes**

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	8539520000
Herkunftsland	CN

