



Designed for  
the comfort  
of your eyes.

**31376700 LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM - 59,99 EUR**

Vereint hochwertiges Vintage Design mit fortschrittlicher LED - Technologie, Deko Lampe - Ideal fuer Leuchten mit sichtbarem Leuchtmittel geeignet dank goldener Optik, Modernste LED Technik - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Dimmbar - Fuer jed

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	7
Ersatzwattage	
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen 2700 Kelvin	
Kelvin	1800
Schalhäufigkeit	20000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

**Service**

2 Jahre gesetzl.  
Gewährleistung

**Design/Materialausführ.**

Material	Glas
Grundfarbe	gold

**Energieeffizienz**

Kategorie

**Entsorgungsgebühr**

Deutschland:	0,08 EUR
Österreich:	0,2 EUR
Schweiz:	0,16 CHF

**Codes**

EAN Artikel	8719514313767
EAN Verpackungseinheit	8719514313774
Bestellnummer (EOC)	871951431376700
Interne Nr. Signify (GPC)	929002983501

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	990
Artikel mit Verpackung / g	765
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe 1530
Palette (brutto)/kg	609,00

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	1,00E+00
Anzahl Packs pro VPE	2
Anzahl VPE pro Palettenlage	20
Anzahl Lagen pro Palette	3
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	30

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	29.3	16.2	16.2
Verpackung in cm (H/B/T)	32,00	18.5	18.5
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	34.7	22.6	38.5
Palette in cm (H/B/T)	120,40	80,00	120,00

**Verschiedenes**

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	8539520000
Herkunftsland	CN



8 7 1 9 5 1 4 3 1 3 7 6 7