



Designed for
the comfort
of your eyes.

31380400 LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM - 54,99 EUR

Vereint hochwertiges Vintage Design mit fortschrittlicher LED - Technologie, Deko Lampe - Ideal fuer Leuchten mit sichtbarem Leuchtmittel geeignet dank goldener Optik, Modernste LED Technik - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Dimmbar - Fuer jed

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	7
Ersatzwattage	
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen 2700 Kelvin	
Kelvin	1800
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

Service

2 Jahre gesetzl.
Gewährleistung

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	gold

Energieeffizienz

Kategorie

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0,08 EUR
Österreich:	0,2 EUR
Schweiz:	0,16 CHF

Codes

EAN Artikel	8719514313804
EAN Verpackungseinheit	8719514313811
Bestellnummer (EOC)	871951431380400
Interne Nr. Signify (GPC)	929002983701

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	990
Artikel mit Verpackung / g	445
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe 890
Palette (brutto)/kg	6,57

Mengen

Kleinste Bestellmenge	1,00E+00
Anzahl Packs pro VPE	2
Anzahl VPE pro Palettenlage	38
Anzahl Lagen pro Palette	3
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	57

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	27.3	6.6	6.6
Verpackung in cm (H/B/T)	32,00	10,00	10,00
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	35.4	16.1	26.2
Palette in cm (H/B/T)	120,70	80,00	120,00

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	8539520000
Herkunftsland	CN



8 7 1 9 5 1 4 3 1 3 8 0 4