



Designed for  
the comfort  
of your eyes.

**31541900 LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D - 44,99 EUR**

Deko-Lampe - Ideal fuer Leuchten mit sichtbarem Leuchtmittel geeignet dank goldener Optik, ideale Kombination aus vertrautem Gluehlampendesign und gemuetlichem, warmweissen Licht, geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkoem

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	6.5
Ersatzwattage	
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen 2700 Kelvin	
Kelvin	1800
Schalthaefigkeit	20000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

**Service**

2 Jahre gesetzl.  
Gewaarleistung

**Design/Materialausfuhr.**

Material	Glas
Grundfarbe	smoky

**Energieeffizienz**

Kategorie

**Entsorgungsgebuehr**

Deutschland:	0,08 EUR
Oesterreich:	0,2 EUR
Schweiz:	0,16 CHF

**Codes**

EAN Artikel	8719514315419
EAN Verpackungseinheit	8719514315426
Bestellnummer (EOC)	871951431541900
Interne Nr. Signify (GPC)	929002982701

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	990
Artikel mit Verpackung / g	445
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe 890
Palette (brutto)/kg	6,57

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	1,00E+00
Anzahl Packs pro VPE	2
Anzahl VPE pro Palettenlage	38
Anzahl Lagen pro Palette	3
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	57

**Verpackungsmaeue**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	27.3	6.6	6.6
Verpackung in cm (H/B/T)	32,00	10,00	10,00
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	35.4	16.1	26.2
Palette in cm (H/B/T)	120,70	80,00	120,00

**Verschiedenes**

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	8539520000
Herkunftsland	CN



8 7 1 9 5 1 4 3 1 5 4 1 9