



Designed for
the comfort
of your eyes.



55467201 Wi-Fi BLE 40W P45 E27 922-65 RGB 1PF/6 - 15,99 EUR

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	4.9
Ersatzwattage	
Socket	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen 2700 Kelvin	470
Kelvin	2200-6500 (RGB)
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	90

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

Service

2 Jahre gesetzl.
Gewährleistung

Design/Materialausführ.

Material	Plastik
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	F
-----------	---

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0,08 EUR
Österreich:	0,10 EUR
Schweiz:	0,16 CHF

Codes

EAN Artikel	8719514554672
EAN Verpackungseinheit	8719514554689
Bestellnummer (EOC)	871951455467201
Interne Nr. Signify (GPC)	929003499822

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	990
Artikel mit Verpackung / g	110
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe 658
Palette (brutto)/kg	13,02

Mengen

Kleinste Bestellmenge	1,00E+00
Anzahl Packs pro VPE	6
Anzahl VPE pro Palettenlage	150
Anzahl Lagen pro Palette	7
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	175

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,1	4,5	4,5
Verpackung in cm (H/B/T)	16,00	7,00	7,00
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	14,5	15,1	22,2
Palette in cm (H/B/T)	249,70	100,00	120,00

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	8539520000
Herkunftsland	CN



8 7 1 9 5 1 4 5 5 4 6 7 2