

Lasten

Universaldübel UX mit Haken- und Ösenschrauben

Höchste empfohlene Lasten¹⁾ eines Einzeldübels.

Lastwerte gelten bei Verwendung der mitgelieferten Haken- und Ösenschrauben.

Typ			UX 6 x 35 RH	UX 6 x 35 WH	UX 8 x 50 RH	UX 8 x 50 WH	UX 8 x 50 OE
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff $F_{empf}^{2)}$							
Beton	$\geq C20/25$	[kN]	0,25	0,30	0,40	0,45	0,40
Hochlochziegel	$\geq Hlz 12$	[kN]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Gipskartonplatte	12,5 mm	[kN]	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

¹⁾ Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt.