

Universalhalterung 300 mm

Art.-Nr. TVAC32130



-
- Elegante Aluminiumhalterung, universell einsetzbar zur Befestigung technischer Geräte
 - 360°-Kugelkopf mit Schnellverschluss zur einfachen Befestigung und optimalen Ausrichtung der Geräte
 - 1/4"-Stativschraube (male) für Geräte mit 1/4"-Schraubsockel (female)
 - Vielseitig einsetzbar z. B. als Tischstativ, Deckenhalterung usw.
 - Passende Halterung z. B. für Sicherheitskameras (Boxtype), IR-Strahler, Fotokameras, Labor- und Messtechnik sowie weitere Gerätschaften in Gewerbe und Industrie
 - Innenliegende Kabelführung möglich (Wetterschutz)
 - Länge des Stativrohrs: 300 mm (bei Deckenmontage: Abstand von der Decke)
 - Tragkraft: 3 kg
-

ELEGANT, VIELSEITIG, SCHNELL: FÜR DIE PERFEKTE MONTAGE

Bringen Sie Ihre Kameras perfekt in Position! Mit der eleganten Aluminium-Halterung sind Ihren Installationswünschen keine Grenzen gesetzt. Nutzen Sie die Halterung z. B. als Tischstativ oder zur Deckenmontage.

Mit dem 1/4" (1/4 Zoll) Gewinde der Stativschraube ist die Halterung universell für viele verschiedene Geräte verwendbar. Neben Überwachungskameras (Boxkameras, Boxtype usw.) auch für IR-Strahler, Fotokameras oder z. B. Equipment aus der Labor- und Messtechnik.

Der Universal-Kamerahalter ist mit einem 360°-Kugelkopf mit Schnellverschluss ausgerüstet. Seine Tragkraft beträgt 3 kg.

Universalhalterung 300 mm

Art.-Nr. TVAC32130

Die innenliegende Kabelführung bietet Schutz vor Witterungseinflüssen.

Wählen Sie unter den folgenden Kamera-Halterungen: Universalhalter 160 mm (TVAC32120) und Universalhalter 300 mm (TVAC32130).

Universalhalterung 300 mm

Art.-Nr. TVAC32130

Anschlussart	Stativschraube 1/4"
Ausrichtung	360 °
Breite	110 mm
Farbe	Silber
Gehäusematerial	Aluminium
Höhe	300 mm
Kabelführung	Innenliegend
Lieferumfang 01 Beschreibung	Kamerahalterung 300 mm
Lieferumfang 01 Menge	1
Länge	110 mm
Produktgruppe	Zubehör
Tragkraft	3 kg