

Klingeltasten-Modul (6 Tasten) für Türsprechanlage (Edelstahl)

Art.-Nr. TVHS20020S



-
- Klingeltasten-Modul für Türsprechsystem ModuVis
 - Erweitert das System um 6 Klingeltasten mit Hintergrundbeleuchtung
 - Inklusive Blenden für nicht benötigte Klingeltasten
 - Passend für Auf- oder Unterputzrahmen
 - Bis zu 8 Module in ein ModuVis-System integrierbar
-

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes Gebäude anpassbar – wie z. B. die Anzahl benötigter Klingeln.

ModuVis Sprechstelle um 6 Klingeltasten erweitern

Das Klingentasten-Modul erweitert das ModuVis-System (Videomodul und ggf. weitere Module) um 6 Klingeltasten, z. B. zur Ausstattung eines Mehrfamilienhauses. Die Tasten sind hintergrundbeleuchtet, Blenden zur Abdeckung nicht benötigter Tasten liegen bei.

Leichte Installation

Das Klingeltasten-Modul wird einfach mit dem Video-Modul verbunden. Dieses stellt die Verbindung bzw. Kommunikation, z. B. zum ModuVis Monitor, her. Die Montage erfolgt je nach verwendetem Einbaurahmen auf oder unter Putz.

Total modular, umfangreich erweiterbar

Klingeltasten-Modul (6 Tasten) für Türsprechanlage (Edelstahl)

Art.-Nr. TVHS20020S

Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen und Bedarf vor Ort werden dem System einfach weitere Module hinzugefügt. So sind bis zu 49 Klingeln möglich (1 Videomodul mit 1 Taste plus bis zu 8 Klingeltasten-Module mit je 6 Tasten), z. B. für ein Mehrparteienhaus oder eine Wohnanlage. Je Wohnpartei wird ein ModuVis Touch Monitor zur Bedienung eingebunden.

Klingeltasten-Modul (6 Tasten) für Türsprechanlage (Edelstahl)

Art.-Nr. TVHS20020S

Abmessungen	98 × 99,8 × 33,7 mm
Breite	98 mm
Höhe	99,8 mm
Lieferumfang 01 Beschreibung	Klingeltastenmodul für Türsprechanlage
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Sicherheitshinweise
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Inklusive Blenden für nicht benötigte Klin- geltasten
Lieferumfang 04 Menge	5
Länge	33,7 mm
Max. Betriebstempera- tur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	0,95 %
Min. Betriebstempera- tur	-40 °C
Neu	Ja
Produktgruppe	Video
Schutzart IP	65