

64-Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR)

Art.-Nr. NVR10050



-
- Liveansicht und Aufzeichnung von bis zu 64 IP-Kameras @ 8 MPx (4K)
 - Performanter Netzwerk Datendurchsatz mit bis zu 576 MBit/s (320 MBit/s in / 256 MBit/s out)
 - Einfache Bedienung lokal am Gerät, via Webbrowser, ABUS CMS Software oder App
 - Lokaler Monitorausgang unterstützt bis zu 8 MPx (4K) Auflösung
 - Manuelle oder gesteuerte Aufzeichnung nach Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarmeingang oder VCA
 - Unterstützt H.264 und H.265 (inkl. Dynamisches GOP)
 - Aufzeichnung auf bis zu 8 SATA Festplatten
 - Redundante Datenaufzeichnung mittels RAID (Level: 0, 1, 5, 10)
-

Der ABUS Netzwerkvideorekorder (NVR) zeichnet Videostreams von bis zu 64 Kameras stabil und zuverlässig auf. Eine einfache und flexible Bedienung zeichnet die ABUS NVRs aus und ist als Aufzeichnungslösung skalierbar in jediges Projekt integrierbar.

Komfortable Inbetriebnahme

Das Einrichten der Kameras im Rekorder funktioniert im Handumdrehen dank dem intuitiven Installationsassistenten, das übersichtliche Menü erlaubt eine einfache und schnelle Programmierung. Alle ABUS Kameras sind per Protokoll tiefenintegriert und bieten daher vollen Funktionsumfang.

Freie Auswahl beim Bedienen

Das lokale Menü der Liveansicht ist übersichtlich und selbstsprechend gestaltet. Wahlweise kann der Zugriff auf den Rekorder auch via Web-Browser, ABUS CMS Software oder App stattfinden.

64-Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR)

Art.-Nr. NVR10050

ABUS Link Station

Die ABUS NVRs unterstützen den Dienst ABUS Link Station. Dieser erlaubt die leichte Einrichtung in der App, der Zugriff auf den NVR aus dem Internet erfolgt ohne aufwändiges Portforwarding. Weiterhin bietet der Dienst eine Lösung, sollte am Standort nur eine IPv6 Internetadresse vorliegen.

64-Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR)

Art.-Nr. NVR10050

Abmessungen	450 x 95 x 440 mm	Auflösung VGA Ausgang	VGA1: 1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz; VGA2: 2K(2560x1440)/60Hz, 1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Alarmeingänge (NO/NC)	16	Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarmeingang, VCA
Alarmierung	Akkustisches Warnsignal, OSD-Signal, E-Mail, CMS, Alarmausgang	Aufzeichnungsdauer bei 1080p @ 2 Mbit/s	37
Ansichten	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36	Aufzeichnungsdauer bei 6 MPx @ 8 Mbit/s	9
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung	Batterie - GRS-Typ	CR1220
Anzahl Benutzer	31	Batterie - Menge	1
Anzahl HDDs	8	Benutzerstufen	3
Anzahl Kanäle	64	Breite	450 mm
Audio	Line In: 1 x Cinch (2,0 V s-s, 1000 Ω) – nur für Netzwerkübertragung, Audio Out: 2 x Cinch (600 Ω)	Datensicherung	2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	12 MPx, 8 MPx, 6 MPx, 5 MPx, 4 MPx, 3 MPx, 2 MPx, 1080p, 720p, VGA @ 25 fps	Gesamtbildrate (PAL)	1600
Auflösung HDMI Ausgang	HDMI1: 4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz; HDMI2: 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz	Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	128 Kameraverbindungen
		HDMI Out	Ja
		Höhe	95 mm
		Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja
		Leistungsaufnahme	30 W
		Leistungsaufnahme inkl. HDD	80 W
		Lieferumfang 01 Beschreibung	Embedded NVR

64-Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR)

Art.-Nr. NVR10050

Lieferumfang 01 Menge	1	Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	576 MBit/s (320 MBits/256 MBits) / (Raid: 200 MBits/130 MBits)
Lieferumfang 02 Beschreibung	USB-Funkmaus	Netzwerkanschluss	2 x RJ45 10/100/1000 Mbps
Lieferumfang 02 Menge	1	Netzwerkfunktionen	Live-Ansicht, Wieder- gabe, Datenexport, Einstellungen
Lieferumfang 03 Beschreibung	SATA Kabel	Netzwerkkameras	ABUS Netzwerkka- meras, 3rd-Party (abus.com), RTSP
Lieferumfang 03 Menge	8	PTZ Steuerung	Über Netzwerk, RS-485-Schnittstelle, Keyboard-Schnittstelle
Lieferumfang 05 Beschreibung	Kurzanleitung	Produktgruppe	Rekorder
Lieferumfang 05 Menge	1	RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID10
Lieferumfang 06 Beschreibung	Befestigungsmaterial	RS-485-Schnittstelle	1
Lieferumfang 06 Menge	1	Relaisausgang	4 (Belastbarkeit: 12 V DC/1 A)
Loi Sarkozy konform (nur gültig für FR)	Ja	Software	ABUS CMS Software, Integrierter Web-Ser- ver
Länge	440 mm	Spannungsversorgung AC	100 – 240 V
Max. Betriebstempera- tur	55 °C	Speichermedium	8 x SATA HDD (bis zu 16 TB pro HDD)
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %	Sprache OSD	DE, EN, FR, NL, DK
Min. Betriebstempera- tur	-10 °C	Steuerung	USB-Maus
Mobiler Zugriff	ABUS Link Station Lite / Pro (Apple iOS & Android)	Suchmodi	Ereignis, Datum & Zeit, Smart-Search, VCA
Monitorausgänge	2 x VGA, 2 x HDMI	Technologie	IP
Multi-Monitor Funk- tion	Ja	Videokanäle Analog	0
Nettогewicht	1 kg		

64-Kanal Netzwerkvideorekorder (NVR)

Art.-Nr. NVR10050

Videokanäle Gesamt	64
Videokanäle HD-SDI	0
Videokanäle HD-TVI	0
Videokanäle IP	64
Videokomprimierung	MPEG-4, H.264, H.265 (inkl. Dynamisches GOP)