



120W 10 Port USB-Ladestation

No.: 73435

Zum gleichzeitigen Laden von bis zu 10 Tablets und/oder Smartphones

Beschreibung

Simultanes Laden von bis zu 10 Tablets, Smartphones und anderen USB-Geräten

Lädt mit maximal 5V 2.4A je USB Port Typ A und mit maximal 5V 3A je USB Port Typ C

'Smart Charging'-Funktion passt die Stromstärke individuell und optimal an das angeschlossene Gerät an und garantiert sicheres Aufladen

Unterstützt Battery Charging Standard 1.2 für schnelles Laden sowie Apple Charging Protocol, QC 3.0 und Samsung AFC 9V

2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Die Lindy 120W 10 Port USB Ladestation erlaubt das Aufladen von bis zu 8 USB-Geräten via Typ-A-Anschluss und 2 via Typ-C-Anschluss wie Tablets oder Smartphones. Jeder USB Typ A Port kann bis zu 5V 2.4A liefern, jeder USB Typ C Port 5V 3A und auch den Bedarf stromhungriger Geräte decken. Bei gleichzeitiger Belegung aller 10 Ports oder wenn die Gesamtleistungsaufnahme mehr als 120W beträgt, erfolgt ein Lastausgleich. Mit ihrer intelligenten Ladefunktion ('Smart Charging') und der Unterstützung vieler verschiedener Protokolle wie QC 3.0 (nur Typ-C-Anschlüsse), Samsung AFC und Apple 5V 2.4A Charging Protocol und BC 1.2 (nur Typ-A-Anschlüsse) kann diese USB-Ladestation das angeschlossene Gerät erkennen und den Ladestrom automatisch anpassen, um ein schnelles und sicheres Aufladen zu ermöglichen. Gleichzeitig verfügt sie über einen Überstrom-, Überspannungs- und Kurzschlusschutz um zu verhindern, dass das Gerät beschädigt wird.

Trennplatten aus Kunststoff können oben in die Ladestation gesteckt werden, so dass Tablets und Smartphones unterschiedlicher Größe sicher auf der Ladestation stehen können. Die Ladestation eignet sich perfekt für Schulen, Bibliotheken, Hotels, Restaurants und jeden Ort, an dem viele Tablets oder Smartphones genutzt werden. Im Lieferumfang enthalten sind länderspezifische Stromkabel, so dass die Ladestation auch auf Reisen oder bei Veranstaltungen im Ausland genutzt werden kann.

Technische Details

Spezifikationen

Schnittstelle: USB

Kompatibilität: 8 USB-Ports Typ A und 2 USB Ports Typ C zum Anschluss von USB-Geräten

Leistungsaufnahme: 20V 6A

Ausgangsleistung: 5V 21A

Power Delivery: -

Spezielle Eigenschaften: BC 1.2; Smart Charging; QC 3.0; Samsung AFC 9V; Apple 5V 2.4A Charging Protocol;

Überstrom-, Überspannungs- und kurzschlussgeschützt; LED-Anzeigen

Anschlüsse

Eingänge: 8x USB Typ A (Buchse), 2x USB Typ C (Buchse)

Physische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen [ca.] BxTxH: 238x118x26mm [9.37x4.65x1.02in]

Material des Steckverbinders: -

Gehäusematerial: Kunststoff

Nettogewicht Gerät/e: 0.98kg [2.16lb]

Betriebstemperatur: 5°C - 35°C [41°F - 95°F]

Lagertemperatur: -20°C - 50°C [-4°F - 122°F]

Feuchtigkeit: 20% - 80% RH (nicht-kondensierend)

Farbe: Schwarz

Sonstiges

Verpackungsart: Karton

Verpackungsmaße: 269x156x95mm [10.59x6.14x3.74in]

Gesamtgewicht: 1.72kg [3.8lb]

Garantie (Jahre): 2

Produkt Compliance: CE, FCC, LVD, RoHS, REACH, California Proposition 65

Lieferumfang

USB Charging Station

11 Trennplatten

20V 6A Netzteil mit 5.5/2.5mm DC-Kabel, 0.9m [2.95ft]

4 länderspezifische Netzkabel [Schuko/US/UK/AUS an IEC C5], 0.9m [2.95ft]

LINDY Handbuch

Verkaufsinformationen

No.: 73435

EAN: 4002888734356