

E-Schraubendreher speedE® PocketDrive mit Bitbox und Tasche (45791)



Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7 78136
Schonach
E-Mail: info.de@wiha.com
Tel.: +49 (0)7722 959-0



Bestellnummer: 45791

Artikelnummer: 592T101

EAN: 4010995457914

Zolltarifnummer: 84672920

Maße: 203 x 76 x 183 mm

Anwendung: Ideal für eine Vielzahl an kraftvollen oder filigranen Schraubarbeiten, z.B. Fixierungsarbeiten im Rohbau, Industriewartungen und -montagen, Wartungen und Reparaturen von Motorgeräten, Haushaltsgeräten und weißer Ware, Fenster- und Türmontagen, Heizung-, Klima- und Sanitärinstallationen und Reparaturen von Fahrrädern, Motorrädern oder Rasenmähern. Auch für Möbelaufbauten, Reparaturen und sonstige Schraubaufgaben im Profi- aber auch im Hobbybereich perfekt geeignet.

Schnelles elektrisches Verschrauben

Zwei Kraftstufen - Power und Materialschutz

E-Schraubendreher für die Hosentasche

6 LEDs für schattenfreie Ausleuchtung

Vereinfacht das Arbeiten über Kopf

Kraft. Kompakt. Vielseitig. Der E-Schraubendreher speedE® PocketDrive von Wiha ist ein Multitalent für eine Vielzahl an filigranen oder kraftvollen Anwendungen, egal ob Fixierungsarbeiten im Rohbau, Arbeiten an Kabelkanälen, Montagearbeiten in der Industrie oder Holzverschraubungen wie z. B. beim Möbelaufbau. Dank des elektrischen Antriebs des speedE® PocketDrives können Verschraubungen schnell sowie muskel- und gelenkschonend durchgeführt werden. Dabei erfolgt die Bedienung einfach per Knopfdruck, wobei neben dem Eindrehen auch das Ausdrehen von Schrauben möglich ist. Für kraftvolle Verschraubungen können bei 5,0 Nm z. B. Schrauben bis 4x60 mm problemlos in Fichtenholz eingedreht werden. Für sensible Bauteile und Verschraubungen kann der elektrische Schraubendreher per Knopfdruck auf 1,0 Nm begrenzt werden, um das Material vor Beschädigung durch Überdrehen der Schraube zu schützen. Dank der Schraubendreher-Bauform mit automatischem Motorschutz ist der speedE® PocketDrive zusätzlich als vollwertiger Schraubendreher für kraftvolle Verschraubungen (bis max. 12 Nm) verwendbar. Die beiliegende Bitbox in Kombination mit dem magnetischen Bithalter bietet mit einer Auswahl an 30 Bits maximale Flexibilität in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Sechs starke LED's, um den Bithalter herum, leuchten das gesamte Arbeitsumfeld schattenfrei aus. Die leichte und kompakte Bauweise, im Vergleich zum Akkuschauber, ermöglicht zudem einfaches Arbeiten bei Überkopfverschraubungen oder bei Anwendungen in engen Arbeitsumgebungen. Für den täglichen Einsatz kann der kompakte Elektroschraubendreher einfach in der Hosentasche verstaut und transportiert werden. Ist der Akku leer kann dieser mit dem beiliegenden USB-C Kabel für den nächsten Einsatz aufgeladen werden. On Top bietet der speedE® durch das Griffdesign einen Wegrollschutz.

EN 12100:2011-03, EN 62841-1:2016, EN 62841-2-2:2015, EN 60335-1:2020, EN 60335-2-29:2019, 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC.

Inhalt:

- 1x E-Schraubendreher Griff speedE® PocketDrive

- 1x 31 tlg. Bitbox Schlitz, Phillips, Pozidriv, Sechskant, TORX®
- 1x Bithalter magnetisch
- 1x USB-Ladekabel (Typ USB-C)
- 1x Softbox

Zolltarifnummer	84672920
-----------------	----------

SB - Verpackung	Ja
-----------------	----

Batterie Typ (IEC-Bezeichnung)	1x 18650 Li-Ion 3,7V
--------------------------------	----------------------

Gesamtlänge (mm)	180 mm
------------------	--------

Werkzeug für Elektrik	Nein
-----------------------	------

Herkunftsland (ISO 3166-1 Alpha 3)	CHN
------------------------------------	-----

Gewicht VPE in Gramm	970
----------------------	-----
