

Stirnlampe 500 lm mit Bewegungssensor (45700)



Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7 78136
Schonach
E-Mail: info.de@wiha.com
Tel.: +49 (0)7722 959-0



Bestellnummer: 45700

Artikelnummer: SB490HT01

EAN: 4010995457006

Zolltarifnummer: 85131000

Anwendung: Für das Ausleuchten von dunklen Arbeitsumgebungen und zur besseren Farberkennung z. B. im Schaltschrank.

Ein- und ausschaltbarer Sensor für bewegungsgesteuerte Bedienung

Flexibel und effizient dank stufenlosem Dimmen bis 500 Lumen

Neutralweißes Licht (4000 K) für bessere Farberkennung

Tageslichtweiß (6500 K) für die ideale Ausleuchtung dunkler Umgebungen

Kein Strom auf der Baustelle? Das ist keine ungewöhnliche Situation, sondern alltägliche Realität der Handwerker. Hier kommt die Akku-Stirnlampe von Wiha zum Einsatz und bietet unabhängig von festen Stromquellen eine zuverlässige Beleuchtung bis 500 lm. Die Stirnlampe verfügt über zwei LED's. Die SMD-LED kann per Knopfdruck auf 140 lm (1x drücken) und 350 lm (2x drücken) eingestellt werden. Das Tageslichtweiß der SMD-LED mit 6500 K eignet sich ideal für das Ausleuchten dunkler Umgebungen. Die COB-LED mit 140 lm (3x drücken) und 350 lm (4x drücken) liefert neutralweißes Licht mit 4000 K, welches die Farberkennung z. B. im Schaltschrank verbessert. Die SMD- und COB-LED erreichen zusammen 500 lm (5x drücken).

Für maximale Flexibilität und Effizienz sorgt die Dimmfunktion, mit der die Leuchtkraft aller Lichtquellen durch langes Drücken stufenlos an die Umgebung angepasst werden kann. In Sachen Effizienz punktet zudem der Bewegungssensor, welcher das Ein- und Ausschalten der Handleuchte, z. B. beim Tragen von Handschuhen, ermöglicht und dem Anwender ein Höchstmaß an Komfort und Energieeffizienz bietet. Im Lieferumfang enthalten sind darüber hinaus vier Helmclips, welche die Befestigung der Stirnlampe am Schutzhelm unterstützen. Die Stirnlampe ist stoßfest (IK07) und spritzwassergeschützt (X6). Die Leuchtdauer beträgt bis zu 10h, anschließend kann die Handleuchte mit dem beiliegenden Standard-USB-Kabel Typ C wieder aufgeladen werden.

Zolltarifnummer	85131000
-----------------	----------

SB - Verpackung	Ja
-----------------	----

LED min (lm)	140 lm
--------------	--------

LED max (lm)	500 lm
Batterie Typ (IEC- Bezeichnung)	1x Prismatisch Li-Polymer 3,7V
Gesamtlänge (mm)	87 mm
Herkunftsland (ISO 3166-1 Alpha 3)	CHN