

## Handleuchte 1.200 lm mit On-/Off-Sensor (45699)



Wiha Werkzeuge GmbH  
Obertalstraße 3-7 78136  
Schonach  
E-Mail: info.de@wiha.com  
Tel.:+49 (0)7722 959-0



**Bestellnummer:** 45699

**Artikelnummer:** SB490HL01

**EAN:** 4010995456993

**Zolltarifnummer:** 85131000

**Anwendung:** Für das Ausleuchten von dunklen Arbeitsumgebungen. Individuell an die unterschiedlichen Arbeitsanforderungen anpassbar.

Sensorgesteuertes Ein- und Ausschalten

Flexibel und effizient dank stufenlosem Dimmen bis 1.200 Lumen

Freie Hände dank magnetische Halterung und Gürtelclip

Robustes Aluminiumgehäuse für hohe Stoßfestigkeit

Kein Strom auf der Baustelle? Das ist keine ungewöhnliche Situation, sondern alltägliche Realität der Handwerker. Hier kommt die Akku-Handleuchte von Wiha zum Einsatz und bietet unabhängig von festen Stromquellen eine zuverlässige Beleuchtung bis 1.200 lm. Die Handleuchte verfügt über eine leistungsstarke COB-LED, welche per Knopfdruck auf 80 lm (1x drücken), 600 lm (2x drücken) oder 1.200 lm (3x drücken) eingestellt werden kann und für eine starke Frontalausleuchtung sorgt. Zusätzlich befindet sich auf der Oberseite eine SMD-LED mit einer Leuchtkraft von 100 lm (4x drücken). Die Kombination beider Leuchten bietet vielseitige Beleuchtungsmöglichkeiten für unterschiedliche Arbeitsanforderungen. Für maximale Flexibilität und Effizienz sorgt die Dimmfunktion, mit der die Leuchtkraft durch langes Drücken stufenlos an die Umgebung angepasst werden kann. In Sachen Effizienz punktet zudem der Sensor für die COB-LED, welcher das Ein- und Ausschalten der Handleuchte steuern kann. Wird die Leuchte abgelegt bzw. der Sensor abgedeckt, schaltet sie sich aus, beim Anheben automatisch wieder ein. Dem Anwender wird so ein Höchstmaß an Komfort und Energieeffizienz geboten. Zwei starke Magneten auf der Rück- und Unterseite sowie ein Gürtelclip sorgen für zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten und somit für freie Hände bei der Arbeit. Die kompakte und leuchtstarke Handleuchte ist dank dem robusten Aluminiumgehäuse stoßfest (IK07) und spritzwassergeschützt (X3). Die Leuchtdauer beträgt bis zu 10h, anschließend kann die Handleuchte mit dem beiliegenden Standard-USB-Kabel Typ C wieder aufgeladen werden.

---

Zolltarifnummer	85131000
-----------------	----------

---

SB - Verpackung	Ja
-----------------	----

---

LED min (lm)	80 lm
LED max (lm)	1200 lm
Batterie Typ (IEC-Bezeichnung)	1x Prismatisch Li-Polymer 3,7V
Gesamtlänge (mm)	115 mm
Herkunftsland (ISO 3166-1 Alpha 3)	CHN