

Handleuchte 800 lm (45701)



Tools that work for you

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7 78136
Schonach
E-Mail: info.de@wiha.com
Tel.: +49 (0)7722 959-0



Bestellnummer: 45701

Artikelnummer: SB490PL01

EAN: 4010995457013

Zolltarifnummer: 85131000

Anwendung: Für das Ausleuchten von dunklen Arbeitsumgebungen. Individuell an die unterschiedlichen Arbeitsanforderungen anpassbar.

Boost-Funktion 800 Lumen für bessere Sicht

Flexibel und effizient dank 5 Leuchtmodi

Freie Hände dank magnetische Halterung und Gürtelclip

Ultraleicht und klein - Passt in jede Hemd- und Hosentasche

Robustes Aluminiumgehäuse für hohe Stoßfestigkeit

Kein Strom auf der Baustelle? Das ist keine ungewöhnliche Situation, sondern alltägliche Realität der Handwerker. Hier kommt die Akku-Handleuchte von Wiha zum Einsatz und bietet unabhängig von festen Stromquellen eine zuverlässige Beleuchtung bis 800 lm. Die Handleuchte verfügt über eine leistungsstarke COB-LED, welche per Knopfdruck auf 60 lm (1 Sekunde drücken im Off-Modus), 100 lm (1x drücken) oder 500 lm (2x drücken) eingestellt werden kann. Für eine maximale Ausleuchtung sorgt der Boost-Modus mit 800 lm (1 Sekunde im On-Modus). Zusätzlich befindet sich auf der Oberseite eine SMD-LED mit 150 lm (3x drücken). Die Kombination beider Leuchten bietet vielseitige Beleuchtungsmöglichkeiten für unterschiedliche Arbeitsanforderungen. Die Handleuchte zeichnet sich darüber hinaus durch ein minimalistisches Design aus, sodass sie dank ihrer Leichtigkeit und Kompaktheit in jede Hemd- oder Hosentasche passt und zudem ideal bei Arbeiten an Engstellen eingesetzt werden kann. Zwei starke Magneten auf der Rück- und Unterseite sowie ein Gürtelclip sorgen für zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten und somit für freie Hände bei der Arbeit. Die kompakte und leuchtstarke Handleuchte ist dank dem robusten Aluminiumgehäuse stoßfest (IK07) und spritzwassergeschützt (X5). Die Leuchtdauer beträgt bis zu 11h, anschließend kann die Handleuchte mit dem beiliegenden Standard-USB-Kabel Typ C wieder aufgeladen werden.

Zolltarifnummer 85131000

SB - Verpackung Ja

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| LED min (lm) | 60 lm |
| LED max (lm) | 800 lm |
| Batterie Typ (IEC- Bezeichnung) | 1x Prismatisch Li-Polymer 3,7V |
| Gesamtlänge (mm) | 97 mm |
| Herkunftsland (ISO 3166-1 Alpha 3) | CHN |