

Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S Micro ESD 0,1-0,6 Nm gemischt 18-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Box (45690)



Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7 78136
Schonach
E-Mail: info.de@wiha.com
Tel.: +49 (0)7722 959-0



Bestellnummer: 45690

Artikelnummer: 2882S18

EAN: 4010995456900

Zolltarifnummer: 82054000

Anwendung: Für filigrane Schraubarbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen bei vorgegebenem Drehmoment.

Normen: IEC 61340-5-1.

Variabel einstellbares Drehmoment von 0,1-0,6 Nm

Hör- und fühlbares Auslösesignal schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit

Umfangreiches Set für filigrane Schraubarbeiten

ESD - Elektrostatisch ableitend, schützt elektronische Bauteile

Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

Mit Handgriff, Bithalter, Einstellwerkzeug und 14 Micro-Bits in praktischer und robuster Metallbox

Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr, diese durch elektrostatische Entladung im Bearbeitungsprozess zu zerstören. Mit dem ESD-Drehmoment-Schraubendreher Set inklusive Micro-Bits gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Der ESD-Drehmoment-Schraubendreher ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten bei filigranen Schraubarbeiten. Der dissipative Werkzeuggriff hat einen Oberflächenwiderstand von $10^6 - 10^9$ Ohm und leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Zudem ermöglicht der Drehmomentschraubendreher einen kontrollierten Schraubenanzug. Mithilfe der integrierten numerischen Skala und des beiliegenden Einstellwerkzeugs kann der Drehmomentbereich variabel eingestellt und somit ein großes Anwendungsgebiet abgedeckt werden. Ein deutliches hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments gewährleistet prozesssicheres Arbeiten und schützt vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Im Set enthalten sind der ESD-Drehmoment-Schraubendreher-Griff, 14 Micro-Bits mit einem 4mm Antrieb sowie dem passenden Bithalter für C4 Bits. Alle Werkzeuge im Set sind sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Box inkl. Werksprüfprotokoll verstaut. DIN EN ISO 6789.

Inhalt:

- 1x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S ESD variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.1 - 0.6 (36852)

- 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 2,0 mm (40604)
- 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 3,0 mm (40606)
- 1x Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH0 (40611)
- 1x Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH00 (40610)
- 1x Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH000 (40609)
- 1x Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH1 (40612)
- 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T3 (40630)
- 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T4 (40631)
- 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T5 (40632)
- 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T6 (40633)
- 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T8 (40635)
- 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 0,9 mm (40615)
- 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 1,3 mm x 0,05 (40616)
- 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 1,5 mm (40617)

Zolltarifnummer	82054000
-----------------	----------

Herkunftsland (ISO 3166-1 Alpha 3)	DEU
------------------------------------	-----
