

Datenblatt

Artikel-Bezeichnung

Doppel-USB-Ladesteckdose Serie 9016

fertig konfektioniert mit Isolierdose,
mit Zuleitung schwarz 2 x 1,0 mm²,
Länge 2 m mit Eurostecker

Maße: LBH 60 x 60 x 49 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbaudurchmesser: 50 mm
Schutzart: IP20, nur für trockene Räume

USB-Lader:

Input: 100 – 240 V AC
Output: 5 – 12 V DC; 20 W max.
Leistung:

1 x USB A Quick Charge 3.0
1 x USB C Power Delivery 3.0



	<u>5,0 V</u>	<u>9,0 V</u>	<u>12,0 V</u>
	3,0 A	2,22 A	1,67 A
	3,0 A	2,22 A	1,67 A

C + A Output: 5,0 V; 3,0 A – 15 W Max
Stand-by: 0,3 W

Einbau in Fronten von z. B.

- Nachttischen
- Schreibtischen
- Möbel
- Küchen

Plug & Play



Nicht für die Unterputz-Wandinstallation, den Einbau auf Arbeitsplatten
und den Einsatz in Feuchträumen + Außenbereich.
Der Einbauort ist entsprechend der Installationsvorschriften zu wählen.

<i>inter BÄR-Nr.</i>	<i>Farbe</i>
9016-014...	schwarz
9016-018...	weiß

Technische Änderungen vorbehalten!

inter BÄR GmbH + Co.KG, Hälverstraße 43, 58579 Schalksmühle, Tel. 02355 893-0,
www.interbaer.de