

Datenblatt

Artikel-Bezeichnung

NRGkick Fix MAX, zum Festanschluss mit verriegelbarer Wandsteckdose 230 V/32 A, Serie 9333

Artikel-Abbildung



- Wlan + Bluetooth Steuerung
- Kostenfreie App und Cloud Nutzung
- Steckdosen-Überhitzungsschutz
- Abzieherkennung mit Lichtbogenschutz
- Schutzleiterprüfung mittels Schleifenimpedanzmessung
- Thermo-Protect Temperaturmanagement
- Falschanschlussprüfung
- Temperaturüberwachung aller Steckeraufsätze ab allen Phasenpins
- Dualer Schutzkontakt-Überhitzungsschutz mit Überwachung beider Pins
- Phasenverschiebungserkennung
- Blackout-Schutz (Schutz vor Stromausfällen)
- Diebstahlsicher
- Energiezähler
- Über- und Unterspannungsschutz
- Überfahrsicher
- Zugriff auf alle Informationen via NRGkick App



Technische Daten:

Nennspannung:	230 V/400 V/50 Hz
Nennstrom:	32 A
Max. Ladeleistung:	22 kW
Fehlerstromschutz (AC):	30 mA
Fehlerstromschutz (DC):	6 mA
IP-Schutzklasse:	IP67
Stoß- und Schlagfest:	IK10
Umgebungsbedingungen:	- 40 ° C - + 70 ° C, (Norm: + 45 ° C)
Luftfeuchte:	5 %- 95 %
Seehöhe:	max. 4.000 m
Gewicht (7,5 m Variante):	ca. 5,2 kg
Abmessungen (Einheit):	LBH 216 x 90 x 64 mm



Wandsteckdose
230 V/32 A

Set bestehend aus:

NRGkick ohne Steckeraufsatz, Wandsteckdose 32 A, Schutzverriegelung

<i>inter BÄR-Nr.</i>	<i>Ausführung</i>
9333-001.01	mit 5 m Kabel
9333-002.01	mit 7,5 m Kabel
9333-101.01	mit 5 m Kabel und GSM/ SIM / GPS Modul.
9333-102.01	mit 7,5 m Kabel und GSM/ SIM / GPS Modul.

Technische Änderungen vorbehalten!

inter BÄR GmbH + Co. KG, Hälverstraße 43, 58579 Schalksmühle, Tel. 02355 893-0, www.interbaer.de