
Datenblatt

NRGkick- Wandstecksteckdosen Serie 9399 mit proprietärer Schnittstelle

Die NRGkick Wandsteckdosen werden fest an der Zuleitung installiert und dienen als Steckdose/Schnittstelle zur NRGkick Ladeeinheit.

1. **NRGkick Wandsteckdose 16 A**
Maximaler Ladestrom bis zu 16 A -
entspricht max. Ladeleistung von bis zu 11 kW
2. **NRGkick Wandsteckdose 32 A**
Maximaler Ladestrom bis zu 32 A -
entspricht max. Ladeleistung von bis zu 22 kW



Technische Merkmale:

- Kein Fremdanschluss möglich
- Automatische Erkennung des maximalen Ladestroms für Ihre Sicherheit
- Perfekt für Gebäude-Installationen
- Spürbare Leichtgängigkeit
- Temperaturüberwachung + Steckdosen-Überhitzungsschutz
- Vermeidung von Lichtbogenbildung durch automatische Abzieherkennung
- Falschanschlussprüfung
- Zusätzliche LED-Anzeige auf Steckereinheit
- Optimale Haptik
- LBH: 160 x 75 x 35 mm

<i>inter BÄR-Nr.</i>	<i>Ausführung</i>
9399-016.01	16 A
9399-032.01	32 A

Technische Änderungen vorbehalten!