


Copying of this document and giving it to others,  
 and the use or communication of the contents thereof,  
 are forbidden without express authority. All rights reserved.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage sowie  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet,  
 soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten



**NOTE:**  
 1. 24VDC; 7W  
 2. 0mm stroke, Force 600N  
 3. Duty: 100%

		Maße in mm Dimensions in millimeters ISO 2768-Km	Zul. Abw. f. Maße ohne Toleranzang. General tolerances	Fertigungszustand finished cond.	Maßstab Scale 1:2	Menge Quantity 1
		2023 Datum Date 06.07.23		Name Name A. Huber	Rohstoff/Raw material - Rohteil-Nr./Raw piece No. - Werkzeug-Nr./Tool No. -	
		Bearb. Drawn 06.07.23 Gepr. Check 06.07.23 Norm Appr.		Name Name F. Käsbauer	Benennung/Designation <b>Elektrorechteckmagnet          100x25x25</b>	
		Sachnummer/Part-No. <b>ITS-MSR-1002525-24VDC</b>				Blatt Sheet 1
		Ursprung Source				von of 1
Ausg. Issue	Änderung Modification	Datum Date	Name Name	Dateiname Filename	MegaCAD	