

Annke N48WHS+I51CE*4

5 MP 8-Kanal WLAN Kameraset für Videoüberwachung

EAN: 6972012772456

Das Annke N48WHS+I51CE*4 WLAN Überwachungsset ist eine umfassende Komplettlösung für Ihre individuelle Anforderung an Sicherheit. Mit den 4x ANNKE I51CE WLAN Überwachungskameras und dem Annke N48WHS 8-Kanal Netzwerk-Videorekorder (NVR) sind hochwertige Video- und Tonaufnahmen, intelligente Bewegungserkennung, einfache Fernüberwachung und ein robustes Kameradesign, das allen Wetterbedingungen standhält, problemlos umsetzbar. Mit diesen zuverlässigen Modellen können Sie Ihr Zuhause, Ihr Unternehmen oder Ihr Eigentum komfortabel überwachen und absichern.



Nach einer einfachen Installation verbinden sich die NVRs und Kameras miteinander, zeichnen kontinuierlich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche auf und gewährleisten so eine durchgehende Überwachung.

Die modernen ANNKE 51CE Überwachungskameras liefern hochwertige Bilder mit einer 5 MP Auflösung (2560 x 1920 Pixel) und das Objektiv (2,8 mm) sorgt für einwandfreie Leistung auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Dank der fortschrittlichen EXIR 3.0 Nachtsichttechnologie liefern die Kameras klare Bilder bei Nacht mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern. Selbst in schwach beleuchteten Umgebungen sorgen die leistungsstarke IR-LEDs für eine gleichmäßige Ausleuchtung und eine zuverlässige Überwachung rund um die Uhr.

Die Kameras sind mit verbesserten 2T2R MIMO-Antennen ausgestattet und bieten eine stabile WLAN-Verbindung mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern im Freien und bis zu 50 Metern mit Hindernissen.

Die Verwendung der H.265+ Videokompressionstechnologie ermöglicht eine maximale Verschlüsselung und kompatible Dateiformate für eine effiziente Datenspeicherung und Datenübertragung.

Das integrierte Mikrofon mit Geräuschunterdrückung kann Umgebungsgeräusche automatisch filtern und die Stimme aus einer Entfernung von bis zu 15 m in hoher Qualität wiedergeben.

Das robuste Aluminiumgehäuse der Kameras ist wetterfest und nach IP66 zertifiziert. Es ist korrosionsbeständig und gewährleistet eine schnelle Wärmeableitung und ist gegen extreme Temperaturen von -30 °C bis +60 °C geschützt.

Mit der kostenlosen "Annke Vision" App lässt sich das Sicherheitssystem bequem auf Smartphone, Tablet oder PC integrieren. Durch den einfachen QR-Code-Scan können Sie Live-Videos von überall auf der Welt ansehen.

Hauptmerkmale

- 5 MP Super HD WLAN-System, inkl. 1 TB Festplatte
- 8-Kanal NVR mit Unterstützung für bis zu 8 Kameras
- 4 WLAN 5 MP Überwachungskameras
- EXIR 3.0 Nachtsichttechnologie für klare Bilder bei Nacht
- Digital BLC und HLC für optimale Bildqualität bei jeder Lichtbedingung
- Mikrofon mit Rauschunterdrückung für klare Audioaufnahmen
- Verbesserte 2T2R MIMO-Antennen für eine reibungslose WLAN-Verbindung
- H.265+ Videokompression für effiziente Speicherung und Datenübertragung
- Robustes, wetterfestes IP66-Gehäuse zum Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Einfaches Plug-and-Play-Design ohne komplizierte Verkabelung
- Fernsteuerung über die "ANNKE Vision"-App
- Kompatibel mit verschiedenen Aufnahmemodi: kontinuierlich, Bewegungserkennung, manuell, ereignisgesteuert und mit Zeitplan.

Technische Daten

N48WHS+I51CE*4		
NVR		
NVR	Video-Komprimierung	H.265+/H.264+/H.265/H.264
	IP-Video-Eingang	8 CH
	Video-Ausgang	HDMI und VGA bis zu 1080p
	Audio-Ausgang	Unterstützung
	Max. Aufnahme-Auflösung	Bis zu 5 MP (2560 X 1920)
	Max. Auflösung bei der Wiedergabe	Bis zu 5 MP (2560 X 1920)
	Max. Wiedergabekanal	4 CH
	Max. Wiedergabekapazität	4 CH 4 MP / 3 CH 5 MP
Festplatten	HDD	1 SATA-Schnittstelle
	Festplattenkapazität	Bis zu 6 TB Kapazität (inkl. 1 TB Festplatte)
Externe Schnittstelle	Netzwerk-Schnittstelle	RJ45 X1 (10/100 M)
	Antenne	2 Anschlüsse (IEEE802.11b/g/n)
	WLAN	2,4 GHz (Eingebaute Antenne)
	USB	2x USB 2.0
Allgemein	Gehäuse	Metall für Hauptteil
	Stromversorgung	DC 12 V
	Stromverbrauch	<12 W
	Arbeitstemperatur	14 °F - 131 °F/-10 °C - 55 °C
	Abmessungen (B X H X T)	265 x 225 x 48 mm (10,4" x 8,9" x 1,9")
	Gewicht (ohne Festplatte)	≤ 1,6 kg (3,5 lb.)
IP-Kamera		
Kamera	Video-Auflösung	5 MP (2560 x 1920)
	Bildsensor	1/2,8" CMOS mit progressiver Abtastung
	Audio-Kompression	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/P CM/AAC
	Video-Komprimierung	H.265+/H.264+/H.265/H.264
	Objektiv	2,8 mm
	Blickwinkel	Horizontal: 97°; Vertikal: 52°; Diagonal: 114°
	Anzahl der Infrarot-LEDs	2
	Nachtsichtweite	Bis zu 30 m (100 ft)
	IR-Sperrfilter	Ja
Allgemein	Ethernet	RJ45 x1 (10 M/100 M)
	WLAN	IEEE802.11b/g/n
	Gehäuse	Vordere Abdeckung: Kunststoff, Kameragehäuse: Metall
	Stromversorgung	DC 12 V
	Betriebstemperatur	-22 °F - 140 °F/-30 °C - 60 °C
	Innen/Außen	Innen- und Außenbereich
	Wetterfest	IP66
	Abmessungen (L X B X H)	175,6 x 73,0 x 89,1 mm (6,9" x 2,9" x 3,5")
Gewicht	330 g (0,7 lb.)	

Lieferumfang

- 8 Kanal PoE Netzwerkvideorecorder (NVR), inkl. 1 TB Festplatte
- USB-Maus
- Netzadapter für NVR
- Netzkabel
- HDMI-Kabel
- SATA-Stromkabel
- SATA-Datenkabel
- Benutzerhandbuch für NVR
- 4x WLAN-Überwachungskamera
- 4x Netzteile für Kamera
- 4x Päckchen mit Befestigungsschrauben
- 4x Wasserdichte Schutzhülle
- Benutzerhandbuch für die Kamera