

Foscam FNA108E-T4-2T

8-Kanal 4K 8 MP PoE Überwachungsset mit 4 Überwachungskameras

EAN: 6954836032404

Dieses Plug-and-Play Videoüberwachungssystem ermöglicht es Ihnen, nach dem Einschalten des Geräts automatisch vier Kameras an den NVR anzuschließen, was einen kompletten und vollständigen Schutz für Ihr Zuhause bietet.



Der Netzwerkrekorder zeichnet Videos auf allen Kanälen in Echtzeit und in sehr guter 4K-Auflösung auf. Die Überwachungskameras liefern bei Tag und bei Nacht unglaublich lebendige und detaillierte Bilder und Videos.

Dank der Unterstützung von POE-Verbindungen ist die Installation besonders einfach. Sie müssen keine separate Stromversorgung für Ihre PoE-fähigen Kameras bereitstellen, da sie einfach über das Ethernet-Kabel mit Strom versorgt werden können. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Kameras an Orten installieren möchten, an denen keine Steckdosen zur Verfügung stehen oder an Orten, an denen das Kabelmanagement eine Herausforderung darstellt.

Der Netzwerk-Videorekorder ist einfach zu bedienen und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Ihnen den problemlosen Zugriff und die Verwaltung der Videoaufnahmen ermöglicht. Außerdem können Sie den Netzwerk-Videorekorder über ein HDMI-Kabel an einen Monitor oder ein Fernsehgerät anschließen, um die Videoaufzeichnungen auf einem größeren Bildschirm zu betrachten.

Der einfache Fernzugriff über die VMS-Software oder eine mobile App ermöglicht es jederzeit und von jedem Ort aus auf die Kameras zuzugreifen und die Überwachung in Echtzeit durchführen zu können. So haben Sie die vollständige Kontrolle und sind jederzeit darüber informiert, was im Überwachungsbereich gerade vor sich geht.

Die Aufzeichnung und Speicherung von Videodateien auf einer Festplatte ist mit dem NVR ohne weiteres möglich. Die integrierte 2 TB Festplatte kann alle Kameras im Dauerbetrieb aufzeichnen. Bei Bedarf kann die Speicherkapazität auf bis zu 16 TB erweitert werden.

Hauptmerkmale

- 8 Megapixel 4K UHD-Auflösung
- Einfache Plug & Play Installation
- PoE (Power-over-Ethernet)
- Nachtsicht Reichweite bis zu 20 m
- Intelligente Erkennung von Personen und Fahrzeugen
- Zwei-Wege-Audio und Alarmsirene
- Fernzugriff über die Foscam App oder das Video Management System (VMS)
- Vorinstallierte 2 TB Festplatte für kontinuierliche 24/7-Aufnahme
- Wasserdichte IP66 Überwachungskameras für den Innen- und Außeneinsatz
- Unterstützung von Alexa & Google Assistent

Foscam FNA108E 8-Kanal PoE Netzwerk Video Rekorder

| Modell | | FNA108E |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| Video-Eingang | IP-Videoeingang | 8 Kanäle UHD IP- Kamera Eingänge |
| Video-Ausgang | HDMI-Ausgang | 1xHDMI |
| | VGA-Ausgang | 1xVGA |
| | Bildschirmauflösung | 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768 |
| Aufzeichnung | Aufnahmeauflösung | Bis zu 8 MP pro Kanal (8 Kanäle bei 8 MP) |
| | Aufnahmemodus | Zeitgesteuert / Bewegungserkennung |
| | Kompression Format | H.264/H.264+ |
| Wiedergabe | Synchrone Wiedergabe | 8 Kanäle synchron Video-Wiedergabe |
| | Wiedergabemodus | Pause / Stopp / langsam / schnell / Einzelbildwiedergabe |
| Netzwerk | POE-Standard | POE-Standard |
| | Netzwerkprotokoll | IP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, RTSP |
| Festplatte | Kapazität | Bis zu 16 TB |
| Externe Schnittstelle | Netzwerkschnittstelle | 1x 10/100/1000 Mbit/s RJ45- Port |
| | USB-Schnittstelle | 2x USB2.0- Schnittstelle Maus und externer Speicher |
| | Taste | 1x Ein-/Aus-Taste, 1x Reset Taste |
| Systemvoraussetzungen | Betriebssystem | Microsoft Windows (Foscam VMS), MacOS (Foscam VMS), Android (Foscam App), iOS (Foscam App) |
| | Smartphone | iOS, Android, 3G/4G/5G-Smartphones |
| Sprache | Sprache | 17 Sprachen |
| Allgemeines | Stromversorgung | Gleichstrom 48 V/2 A |
| | Abmessungen (LxBxH) | 255 mm x 238 mm x 50 mm |
| | Nettogewicht | 880 g |
| | Betriebstemperatur | 0 °C ~ 55 °C (32 °F ~ 131 °F) |
| | Betriebsfeuchtigkeit | 20 % ~ 85 % nicht kondensierend |
| | Lagertemperatur | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
| Lagerfeuchtigkeit | 0 % ~ 90 % nicht kondensierend | |

Foscam T8EP Überwachungskameras

Mit ihrer hohen Auflösung von 8 Megapixeln bietet die Foscam T8EP deutliche und scharfe Bilder, die Details und Feinheiten aufzeichnen können.

Die fortschrittliche Erkennung von Menschen und Fahrzeugen in der Foscam T8EP 8 MP POE IP-Kamera ist eine großartige Funktion, die dazu beiträgt, unerwünschte Alarmer zu minimieren und nur echte Sicherheitsrisiken zu erkennen. Die Fokussierung auf die Erkennung von Personen und Fahrzeugen ermöglicht es der Überwachungskamera, Bewegungen von Ästen, fliegenden Insekten oder anderen beweglichen Objekten zu ignorieren, die andernfalls zu Fehlalarmen führen würden.

Die Foscam T8EP 8 MP POE IP-Kamera verfügt über ein integriertes Mikrofon und Lautsprecher, die eine Kommunikation in Echtzeit mit den von der Kamera erfassten Personen ermöglicht.

Die Sicherheitskamera ist mit einem integrierten Scheinwerfer und einer Sirene ausgestattet, die aktiviert werden, wenn ein Eindringling erkannt wird.

Die Kamera ist mit Amazon Alexa und Google Assistant Sprachsteuerung kompatibel. So können Sie Ihre Kamera mit einfachen Sprachbefehlen steuern und den Live-Stream auf einem kompatiblen Amazon- oder Google-Gerät ansehen.

Das IP66-zertifizierte, wetterfeste Gehäuse der Foscam V8EP 8 MP POE-Überwachungskamera wurde speziell für den Schutz vor Wettereinflüssen entwickelt. Dadurch kann die Kamera in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, auch in Innenräumen und im Außenbereich.

| Modell | | T8EP (schwarz) |
|------------------------------|-------------------------|--|
| Scheinwerfer | Farbtemperatur | 4500K |
| Bildsensor | Sensor | Hochauflösender Farb-CMOS-Sensor |
| | Auflösung | 8,0 Megapixel (3840 x 2160) |
| | Min. Beleuchtung | 0 Lux (mit IR-Strahler) |
| Objektiv | Objektivtyp | f:4,3 mm, F1.6 |
| | Sichtwinkel | Horizontal: 90,1 °; Vertikal: 46,2 °; Diagonal: 108,5 ° |
| Video | Bildkomprimierung | H.265/H.264 |
| | Auflösung | 4K (3840 x 2160) 6 M / 20 fps, 1080P (1920 x 1080) 1M / 25fps, 720P (1280 x 720) 1M / 15fps |
| | Stream | Dual-Stream |
| | Bildeinstellung | Farbton, Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe |
| | Spiegelbildfunktion | drehen und spiegeln |
| | Nachtmodus | Manueller und automatischer Modus, wenn das weiße Licht eingeschaltet ist, ist das Nachtsichtbild farbig |
| | Nachtsicht | Mit 4 IR-LEDs und Scheinwerfer, Nachtsichtbereich bis zu 20 m |
| Audio | Eingang / Ausgang | Integriertes Mikrofon und Lautsprecher, 2-Wege-Audio in Vollduplex-Echtzeit möglich |
| | Audiokomprimierung | PCM/AAC |
| | Sirene | Max. 100 dB Alarmsirene |
| Netzwerk | Ethernet | 10/100 Mbit/s RJ45 Port |
| | Fernzugriff | P2P |
| | Netzwerkprotokoll | IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP |
| Systemvoraussetzungen | Betriebssystem | Microsoft Windows (Foscam VMS), Mac OS (Foscam VMS), Android (Foscam- App), IOS (Foscam- App) |
| Funktionen | Bewegungserkennung | Alarmmeldung per E-Mail, FTP und Foscam App |
| | Personenerkennung | Alarmmeldung per E-Mail, FTP und Foscam App |
| | Fahrzeugeterkennung | Alarmmeldung per E-Mail, FTP und Foscam App |
| | Benutzerkonten | Drei Ebenen Benutzer Rolle |
| | Firewall | Unterstützt IP- Filterung |
| | Speicherung | Unterstützt max. 256 GB microSD-Karte, lokale und FTP-Speicherung, Foscam-Cloud-Speicherung |
| | HDR | Verbesserte Bildqualität in komplexen Szenarien |
| | Zoom | 6-facher Digitalzoom |
| | Zurücksetzen | Zurücksetzen Taste Ist verfügbar |
| | Intelligenter Assistent | Unterstützt Alexa, Google -Assistent |
| Stromversorgung | Stromanschluss | DC 12 V/1,0 A |
| | POE-Standard | 802.3af |
| | Stromverbrauch | 5 W (max.) |
| Abmessungen | Abmessung | Ø110 x 100 mm |
| | Nettogewicht | 380 g |
| Allgemeines | Wasserdicht | IP66 |
| | Betriebstemperatur | -20 °C bis 40 ° C (-4 °F bis 104 °F) |
| | Betriebsfeuchtigkeit | 10 % ~ 80 % nicht kondensierend |

Lieferumfang

- 1x Foscam FNA108E 8-Kanal PoE Netzwerk Video Rekorder, inkl. 2 TB Festplatte
- 4x Foscam T8EP Turret-Überwachungskameras (schwarz)
- 4x Set Schrauben
- 1x Netzteil für NVR
- 1x Netzkabel 1,5 m
- 4x Netzkabel 18 m
- 1x HDMI-Kabel
- 4x Wasserfeste Schutzkappe
- 4x Bohrschablone
- 1x USB-Maus
- 5x Schild Videoüberwachung
- Installationsanleitung