



---

**Produktdetails****CP6607****CP6607 Bediengerät für PB610 Anwendung**

---

**Allgemeine Informationen**

Typ	CP6607
Bestellnummer	1SAP560710R0001
ABB Typbezeichner	CP6607
EAN	4013614529627
Beschreibung	CP6607 Bediengerät für PB610 Anwendung
Langbeschreibung	CP6607: CP600-Pro Control panel. 7" TFT multi-touch screen, 16 M colors, 800 x 480 pixel, Chromium Browser. PB610 applications.

---

**Bestelldaten**

CN8	85371091
Kurzbeschreibung	CP6607 Bediengerät für PB610 Anwendung
Auf Bestellung	Nein
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellmenge	1 Stück
Verkaufsmengeneinheit	Stück

## Abmessungen

Gewicht	1 kg
Tiefe	55 mm
Höhe	147 mm
Breite	187 mm
Bruttogewicht	1.5 kg
Länge	280 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe	120 mm
Verpackungseinheit 1	
Breite	210 mm
Verpackungseinheit 1	
Menge	1 carton
Verpackungseinheit 1	

## Technische Daten

Funktion	Bediengerät
Bildschirmgröße	7 in
Bildschirmfarbe	16000000 Farben
Bildschirmauflösung	800 x 480 pixel
Displaytyp	TFT, kapazitiver Multitouchscreen
Anzahl Hardware-Schnittstellen	industrielles Ethernet 3 andere 1 parallel 0 RS-232 0 RS-422 0 RS-485 0 Serial TTY 0 USB 2 drahtlos 0 PROFINET 0
Speichergröße	240000 kB
Sicherheit	50
Eingangsspannungsart	DC
Schutzart	Front IP66
Versorgungsspannung	18 ... 32 V DC
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	47 mm
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -20 ... +60 °C

## Weitere Informationen

Baureihe	CP6607
Produktnamen	Control Panels

## Klassifizierungen

eClass	27-33-02-01
ETIM 8	EC001412 - Grafik-Panel
UNSPSC	32151703

## Umgebungsbedingungen

SCIP	c1746756-aa81-405c-bd50-e8b4d8547e5b Deutschland (DE)
------	---

WEEE B2C / B2B

B2B

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

---

**Wird verwendet**

Identifier	Description	Type
1SAP182400R0002	TA515-CASE:AC500 Demokoffer m. PM585-ETH	Kit
1SAP187700R0001	TA5450-CASE:AC500 Schulungskoffer PM5630-2ETH	Kit

---

---

**Kategorien**

PLC Automation → Bedienpanels → CP600-Pro → Devices

