



---

#### Produktdetails

## P9MMB4T

P9MMB4T Joystick 4-Pos. in allen Positionen tastend mit Verriegelung Gummi, schwarz



---

### Allgemeine Informationen

Typ	P9MMB4T
Bestellnummer	1SFA184741R9006
EAN	7320500522721
Beschreibung	P9MMB4T Joystick 4-Pos. in allen Positionen tastend mit Verriegelung Gummi, schwarz
Langbeschreibung	Befehls- und Meldegeräte. Modular Metall Reihe, besonders robuste Bauart in Metallausführung. Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Normen IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60073, IEC/EN 60529, UL 508 und CSA C22.2 No. 14 für Befehls- und Meldegeräte. Schutzklasse bis IP66. Bereich der Betriebstemperatur: -30° bis +70° Celsius.

---

### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	8536501990

---

### Hauptdokumente

Datenblatt, technische	1SFC151007C02
------------------------	---------------

## Information

Montage- und  
Betriebsanleitung

1SFC151011M0201

**Abmessungen**

Breite	29.7 mm
Höhe	44.5 mm
Tiefe	98.6 mm
Gewicht	0.09 kg

**Technische Daten**

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -30 ... 70 °C (Lagerung) -40 ... +70 °C
Farbe	schwarz
Bedienteilausführung	Joystick mit Verriegelung
Blendenmaterial	Metall
Beleuchtung	nicht beleuchtet
Funktion	tastend
Unterfunktion	4 Positionen
Wartungspositionen	B
Federrückstellung von	A und C und D und E bis B
Gehäuseart NEMA	Typ 1 Typ 12 Typ 13 Typ 3 Typ 3R Typ 3S Typ 4 Typ 4X
Mechanische Lebensdauer	0.5 Million

**Umgebungsbedingungen**

Schutzart	Front IP66
-----------	------------

**Material Compliance**

Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	2CMT2022-006479
RoHS Information	2CMT2022-006498
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

**Zertifikate und Deklarationen**

BV Zertifikat	2CMT2019-005867
---------------	-----------------

CB Zertifikat	2CMT2019-005872
CSA Zertifikat	2CMT2019-005868
Konformitätserklärung - CE	2CMT2019-005862
Konformitätserklärung - UKCA	2CMT2020-006121
DNV GL Zertifikat	2CMT2019-005876
RINA Zertifikat	2CMT2019-005866
UL Zertifikat	2CMT2019-005868

## Verpackungsinformationen

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	41 mm
Verpackungseinheit 1	
Länge	113 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe	41 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.09 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit	7320500522721
1	

## Klassifizierungen

ETIM 7	EC000632 - Steuerschalter, Joystick
ETIM 8	EC000632 - Steuerschalter, Joystick
eClass	V11.0 : 27371404
UNSPSC	39122227
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5280 >> Joystick switch or control
E-Nummer (Finnland)	2314790
E-Nummer (Schweden)	3705892

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Modular Metal Range → P9MM Joysticks

