



---

**Produktdetails**

## BA9S6LEDV

### BA9S6LEDV LED-Lampe



---

**Allgemeine Informationen**

|                  |   |
|------------------|---|
| Typ              | BA9S6LEDV   |
| Bestellnummer    | 1SFA187164R1002   |
| EAN              | 7320500523056   |
| Beschreibung     | BA9S6LEDV LED-Lampe   |
| Langbeschreibung | Befehls- und Meldegeräte. Modular Metall Reihe, besonders robuste Bauart in Metallausführung. Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Normen IEC/EN 60947-5-1. IEC/EN 60073, IEC/EN 60529, UL 508 und CSA C22.2 No. 14 für Befehls- und Meldegeräte. Schutzklasse bis IP66. Bereich der Betriebstemperatur: -30° bis + 70° Celsius. |

---

**Bestelldaten**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück   |
| Zolltarifnummer     | 8539500000 |
| Baureihe            | BA9S       |

---

**Hauptdokumente**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SFC151007C02   |
| Montage- und                       | 1SFC151011M0201 |

Betriebsanleitung  
CAD Maßzeichnung

2CDC001079B0201

### Abmessungen

|         |          |
|---------|----------|
| Breite  | 11 mm    |
| Tiefe   | 25.5 mm  |
| Höhe    | 11 mm    |
| Gewicht | 0.002 kg |

### Technische Daten

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Farbe                      | grün   |
| Funktion                   | BA9S Sockel  |
| Beleuchtung                | beleuchtet   |
| Leuchtmittel               | LED 6 V AC / DC  |
| Bemessungsstrom ( $I_n$ )  | 40 mA  |
| Bemessungsbetriebsspannung | 6 V AC/DC  |
| Lebensdauer                | 100000 HUR   |
| Normen                     | <u>CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508</u> |

### Umgebungsbedingungen

|                     |  |
|---------------------|--|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -30 ... 70 °C<br>(Lagerung) -40 ... +70 °C |
|---------------------|--|

### Material Compliance

|   |   |
|---|---|
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108467A5658   |
| REACH Erklärung                           | 2CMT2022-006479   |
| RoHS Information                          | 2CMT2022-006498   |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)  |
| Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA     | 2CMT2023-006523   |
| WEEE B2C / B2B                            | B2B   |
| WEEE Kategorie                            | 5. Geräte, bei denen keine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt<br><u>(Kleingeräte)</u> |

### Zertifikate und Deklarationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| BV Zertifikat                | 2CMT2019-005867        |
| CB Zertifikat                | 2CMT2019-005872        |
| CQC Zertifikat               | CQC2013010304650811    |
| CSA Zertifikat               | 2CMT2019-005868        |
| Konformitätserklärung - CCC  | 2020980304001860       |
| Konformitätserklärung - CE   | 2CMT2019-005862        |
| Konformitätserklärung - UKCA | 2CMT2020-006121        |
| DNV GL Zertifikat            | 2CMT2019-005876        |
| RINA Zertifikat              | 2CMT2019-005866        |
| <u>UL Zertifikat</u>         | <u>2CMT2019-005868</u> |

---

## Verpackungsinformationen

---

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Menge                       | Beutel 5 Stück |
| Verpackungseinheit 1        |                |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 80 mm          |
| Länge                       | 50 mm          |
| Verpackungseinheit 1        |                |
| Höhe Verpackungseinheit 1   | 120 mm         |
| Bruttogewicht               | 0.01 kg        |
| Verpackungseinheit 1        |                |
| EAN Verpackungseinheit 1    | 7320500518151  |

---



---

## Klassifizierungen

---

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| eClass                             | V11.0 : 27110631                      |
| E-Nummer (Finnland)                | 2314799                               |
| ETIM 6                             | EC000399 - Anzeige- und Signallampe   |
| ETIM 7                             | EC000399 - Anzeige- und Signallampe   |
| ETIM 8                             | EC000399 - Anzeige- und Signallampe   |
| ETIM 9                             | EC000399 - Anzeige- und Signallampe   |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 3058 >> Light emitting diode LED lamp |
| UNSPSC                             | 39101628                              |

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Befehls- und Meldegeräte  
Zubehör

