



Produktdetails

M4SS2-10B

M4SS2-10B Wahlschalter



Allgemeine Informationen

| | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ | M4SS2-10B |
| Bestellnummer | 1SFA611291R4006 |
| ABB Typbezeichner | M4SS2-10B |
| EAN | 7320500474761 |
| Beschreibung | M4SS2-10B Wahlschalter |
| Langbeschreibung | <p>Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Anrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.</p> |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
|---------------------|----------|

| | |
|-----------------|------------|
| Zolltarifnummer | 8536501999 |
|-----------------|------------|

Hauptdokumente

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SFC151007C02_ |
| Montage- und Betriebsanleitung | 1SFC151011M0201 |

Abmessungen

| | |
|---------|---------|
| Breite | 0.048 m |
| Höhe | 0.03 m |
| Tiefe | 0.05 m |
| Gewicht | 0.03 kg |

Technische Daten

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -25 ... +70 °C (Lagerung) -40 ... +85 °C |
| Farbe | schwarz |
| Bedienteilausführung | langer Griff |
| Blendenmaterial | schwarzer Kunststoff |
| Beleuchtung | nicht beleuchtet |
| Funktion | 4-Schaltstellungen, rastend |
| Unterfunktion | 4 Positionen |
| Gehäuseart NEMA | Typ 1 Typ 12 Typ 13 Typ 3R Typ 4 Typ 4X |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------|------------|
| Schutzart | Front IP66 |
|-----------|------------|

Material Compliance

| | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| REACH Erklärung | 2CMT2022-006479 |
| RoHS Information | 2CMT2022-006498 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA | 2CMT2023-006523 |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------|-----------------|
| cULus Zertifikat | 9AKK107046A9925 |
| Konformitätserklärung - | 2CMT2015-005452 |

CE

Konformitätserklärung -

2CMT2020-006121

UKCA

DNV GL Zertifikat

E-14107

Verpackungsinformationen

| | |
|------------------------|----------------|
| Menge | Beutel 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Breite | 0.09 m |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Länge | 0.165 m |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Höhe | 0.06 m |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Bruttogewicht | 0.034 kg |
| Verpackungseinheit 1 | |
| EAN Verpackungseinheit | 7320500474761 |
| 1 | |

Klassifizierungen

| | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | S |
| ETIM 6 | EC000222 - Frontelement für Wahlschalter |
| ETIM 7 | EC000222 - Frontelement für Wahlschalter |
| ETIM 8 | EC000222 - Frontelement für Wahlschalter |
| eClass | V11.0 : 27371213 |
| UNSPSC | 39121500 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Modular → MSS Modular Selector Switches

