




Produktdetails

MJS7-60B

MJS7-60B Joystick



Allgemeine Informationen	
Typ	MJS7-60B
Bestellnummer	1SFA611707R6006
EAN	7320500375754
Beschreibung	MJS7-60B Joystick
Langbeschreibung	Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.

Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85369001

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	1SFC151007C02__
Montage- und Betriebsanleitung	1SFC151011M0201

Abmessungen	
Breite	0.04 m
Höhe	0.043 m
Tiefe	0.097 m
Gewicht	0.062 kg

Technische Daten	
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +70 °C (Lagerung) -40 ... +85 °C
Farbe	schwarz
Bedienteilausführung	Joystick mit Verriegelung
Blendenmaterial	verchromtes Metall
Beleuchtung	nicht beleuchtet
Funktion	rastend
Unterfunktion	2 Positionen
Gehäuseart NEMA	Typ 1 Typ 12 Typ 13 Typ 4 Typ 4X
Mechanische Lebensdauer	0.5 Million

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	Front IP66 Front IP67 Front IP69K

Material Compliance	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	2CMT2022-006479
RoHS Information	2CMT2022-006498
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Zertifikate und Deklarationen	
cULus Zertifikat	9AKK107046A9925
Konformitätserklärung -	2CMT2015-005452

CE	
Konformitätserklärung - UKCA	2CMT2020-006121
DNV GL Zertifikat	E-14107

Verpackungsinformationen

Menge	Beutel 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	0.11 m
Verpackungseinheit 1	
Länge	0.15 m
Verpackungseinheit 1	
Höhe	0.048 m
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.065 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	7320500375754

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	S
ETIM 6	EC000632 - Steuerschalter, Joystick
ETIM 7	EC000632 - Steuerschalter, Joystick
ETIM 8	EC000632 - Steuerschalter, Joystick
eClass	V11.0 : 27371404
UNSPSC	39122227
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5280 >> Joystick switch or control
E-Nummer (Finnland)	2312116
E-Nummer (Norwegen)	4372969
E-Nummer (Schweden)	3705022

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Modular → MJS Joysticks

