



Produktdetails

# MEPY1-1035

## MEPY1-1035 Geh. gelb NOT-AUS 40mm 2Ö Zugentriegelung Baureihe Modular



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | MEPY1-1035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bestellnummer            | 1SFA611821R1035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EAN                      | 7320500543375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beschreibung             | MEPY1-1035 Geh. gelb NOT-AUS 40mm 2Ö Zugentriegelung Baureihe Modular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Langbeschreibung         | Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern. |

| Bestelldaten        |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück  |
| Zolltarifnummer     | 85369001 |
| Baureihe            | MEPY1    |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Hauptdokumente</b>              |                 |
| Datenblatt, technische Information | 1SFC151007C02__ |
| Montage- und Betriebsanleitung     | 1SFC151011M0201 |
| CAD Maßzeichnung                   | 2CDC001079B0201 |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Abmessungen</b> |          |
| Breite             | 0.101 m  |
| Tiefe              | 0.109 m  |
| Höhe               | 0.075 m  |
| Gewicht            | 0.235 kg |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Technische Daten</b>     |                    |
| Farbe                       | gelb/hellgrau      |
| Gehäuseart NEMA             | Typ 1              |
|                             | Typ 12             |
|                             | Typ 13             |
|                             | Typ 3R             |
|                             | Typ 4              |
|                             | Typ 4X             |
| Gehäusematerial             | Kunststoff         |
| Anzahl Hilfskontakte Öffner | 2                  |
| Bemessungsbetriebsspannung  | 24 ... 690 V AC/DC |

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Umgebungsbedingungen</b>       |                                                       |
| Umgebungstemperatur               | (Betrieb) -25 ... +70 °C<br>(Lagerung) -40 ... +85 °C |
| Schutzart                         | Front IP66<br>Gehäuse IP66<br>Anschlussklemmen IP20   |
| Werkstoff                         | Kunststoff                                            |
| Höchstzulässige Betriebshöhenlage | ohne Derating 2000 m                                  |

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Material Compliance</b>                |                                                    |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108467A5658                                    |
| REACH Erklärung                           | 2CMT2022-006479                                    |
| RoHS Information                          | 2CMT2022-006498                                    |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA     | 2CMT2023-006523                                    |
| WEEE Kategorie                            | Produkt nicht in WEEE Umfang                       |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Zertifikate und Deklarationen</b> |                     |
| CQC Zertifikat                       | CQC2005010304154103 |
| cULus Zertifikat                     | 9AKK107046A9925     |
| Konformitätserklärung - CCC          | 2020980305001528    |
| Konformitätserklärung -              | 2CMT2015-005444     |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| CE                           |                             |
| Konformitätserklärung - UKCA | 2CMT2020-006122             |
| DNV GL Zertifikat            | E-14107                     |
| EAC Zertifikat               | EAC RU C-CN.ME77.B.00537/19 |

Verpackungsinformationen

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1         | Beutel 1 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1        | 0.12 m         |
| Länge Verpackungseinheit 1         | 0.12 m         |
| Höhe Verpackungseinheit 1          | 0.12 m         |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.25 kg        |
| EAN Verpackungseinheit 1           | 7320500543375  |

Klassifizierungen

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| eClass              | V11.0 : 27371216                                           |
| E-Nummer (Finnland) | 2313730                                                    |
| E-Nummer (Schweden) | 3705900                                                    |
| ETIM 6              | EC000225 - Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse |
| ETIM 7              | EC000225 - Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse |
| ETIM 8              | EC000225 - Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse |
| ETIM 9              | EC000225 - Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse |
| UNSPSC              | 39121326                                                   |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Gehäuse

