



Produktdetails

# DW2

## DW2 Zeitschaltuhr



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | DW2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bestellnummer            | 2CSM222521R1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EAN                      | 8012542225218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beschreibung             | DW2 Zeitschaltuhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Langbeschreibung         | Digitale Wochenzeitschaltuhr mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle zur App-Programmierung mit Smartphone oder Tablet via App >DBT Timer<. Potenzialfreie Wechselkontakte zur zeitabhängigen Steuerung von Betriebsmitteln. Programmierung von Tages-, Wochen-, Ferien-, Impuls-, Zyklus- und Zufallsprogrammen mit bis zu 120 Speicherplätzen. Hohe Sicherheit durch plombierbare Klarsichtabdeckung und Zugriffsschutz über PIN-Code. LED-Last bis 500 W schaltbar. Hinterleuchtetes Display und automatische Umstellung von Sommerzeit/Winterzeit. |

| Technische Daten    |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Normen              | EN 60730-2-7<br>EN-301 489-17<br>EN-300 328<br>EN-62479<br>EN 50581 |
| Funktion            | Wochenprogramm                                                      |
| Betriebsspannung    | 195.5 ... 253 V AC                                                  |
| Versorgungsspannung | 230 V AC                                                            |

|                                                       |                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U <sub>imp</sub> ) | (Maximum) 4 kV                                                   |
| Maximaler Schaltstrom                                 | 16 A                                                             |
| Bemessungsfrequenz (f)                                | 50 ... 60 Hz                                                     |
| Maximale Schaltleistung                               | 4000 W                                                           |
|                                                       | 2 W                                                              |
| Verlustleistung                                       | 2 W                                                              |
| Bemessungsleistung                                    | 230 V AC                                                         |
| Genauigkeit                                           | ± 0,5 s / 24h                                                    |
| Anzahl Kanäle                                         | 2                                                                |
| Maximale Anzahl Programme                             | 120                                                              |
| Anzugsdrehmoment                                      | 0.5 N·m                                                          |
| Minimalste Umschaltzeit                               | 1 Minute(n)                                                      |
| Kontaktart                                            | Umstellung                                                       |
| Zählertyp                                             | digital                                                          |
| Montageart                                            | DIN-Schiene                                                      |
| Optionen                                              | mit Gangreserve                                                  |
| Chemische Batteriezusammensetzung                     | Lithium, nicht aufladbar                                         |
| Batterielaufzeit                                      | 5 Jahr(e)                                                        |
| Batterieart                                           | Knopfzelle                                                       |
| Batteriegewicht                                       | 0.003 kg                                                         |
| Anzahl Batterien                                      | 1                                                                |
| Anschlussmöglichkeit                                  | starr 2.5 mm²                                                    |
| Nennschaltleistung                                    | 2000 W<br>FluorescentLamps 600 V·A<br>2000 W<br>600 V·A<br>500 W |

Material Compliance

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| RoHS Information                          | 2CSC441018D2701               |
| RoHS Status                               | nach EU Richtlinie 2011/65/EC |
| RoHS Datum                                | 20211115                      |
| REACH Erklärung                           | 9AKK108467A9482               |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363               |

Umgebungsbedingungen

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -20 ... +50 °C<br>(Lagerung) -25 ... +70 °C |
| Schutzart           | Gehäuse IP20                                          |

Abmessungen

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Breite in Teilungseinheiten | 2        |
| Breite                      | 35 mm    |
| Höhe                        | 65 mm    |
| Tiefe                       | 87 mm    |
| Gewicht                     | 0.152 kg |

Bestelldaten

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Menge                | Karton 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 |                |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Bruttogewicht        | 0.233 kg |
| Verpackungseinheit 1 |          |
| E-Nummer (Finnland)  | 2619407  |
| E-Nummer (Schweden)  | 1330651  |

Zertifikate und Deklarationen

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung -<br>CE | 2CSC441018D2701 |
|-------------------------------|-----------------|

Installation / Montage

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Montage- und<br>Betriebsanleitung | 2CSM441050D0201 |
|-----------------------------------|-----------------|

Hauptdokumente

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische<br>Information | 9AKK107992A5538 |
|---------------------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

|                                                  |                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 8                                           | EC002305 - Verteilerschaltuhr digital                                                      |
| ETIM 9                                           | EC002305 - Verteilerschaltuhr digital                                                      |
| WEEE Kategorie                                   | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt<br>(Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B                                   | B2C                                                                                        |
| CN8                                              | 85364900                                                                                   |
| eClass                                           | V11.0 : 27200110                                                                           |
| Kennbuchstabe<br>(elektrische<br>Betriebsmittel) | K                                                                                          |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Steuer- und Automatisierungsgeräte → Analoge und digitale  
Zeitschaltuhren

