



Produktdetails

ACS355-03E-07A3-4 Solar Pump Drive

für Asynchron- und Permanentmagnetmotoren, IEC: Pn 3 kW, 7.3 A (ACS355-03E-07A3-4 Solar Pump Drive)



Allgemeine Informationen	
Global Commercial Alias	ACS355-03E-07A3-4 Solar Pump Drive
Bestellnummer	3AUA0000157192
ABB Typbezeichner	ACS355-03E-07A3-4 Solar Pump Drive
EAN	6438177325055
Beschreibung	für Asynchron- und Permanentmagnetmotoren, IEC: Pn 3 kW, 7.3 A (ACS355-03E-07A3-4 Solar Pump Drive)
Langbeschreibung	The ACS355 drives are designed to meet the requirements of an extensive range of machinery applications in food and beverage, material handling, lifting, textile, printing, rubber and plastics, and woodworking applications. The drive is user-friendly, yet it provides a wide range of built-in technology such as the safe torque off functionality and sequence programming, reducing the need for additional control electronics. The product offers options and diverse functionality to cater to the needs set for speed and torque control of AC induction and permanent magnet motors.

Bestelldaten	
Herkunftsland	China (CN) Finnland (FI)
Zolltarifnummer	85044085
HS Code	850440-- Elektrische Transformatoren, Stromrichter (z. B. Gleichrichter) und Induktoren - Stromrichter
Kurzbeschreibung	ACS355-03E-07A3-4 Pn 2,2kW, I2n 7,3A IP20 Solar Pump Drive

Auf Bestellung	Nein
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellmenge	1 Stück
Nur Angebot	Nein
Verkaufsmengeneinheit	Stück

Abmessungen

Gewicht	1.8 kg
Tiefe	161 mm
Höhe	239 mm
Breite	70 mm
Länge	344 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe Verpackungseinheit 1	132 mm
Breite Verpackungseinheit 1	217 mm
Menge	1 carton
Verpackungseinheit 1	

Technische Daten

Anzahl Phasen	3
Schutzart	IP20
Gehäuseart NEMA	offen
Informationen zu mehreren Batterien	No battery / cell included
Frequenz (f)	50/60 Hz
Rahmengröße	R1
Eingangsspannung (U _{in})	380 ... 480 V
Montageart	Schrank-/Wandmontage
Ausgangsstrom,	7.3 A
Standardanwendung (I _n)	
Ausgangsleistung,	3 kW
Standardanwendung (P _n)	

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001857 - Frequenzumrichter <= 1 kV
ETIM 9	EC001857 - Frequenzumrichter <= 1 kV
UNSPSC	39122001

Umgebungsbedingungen

WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
----------------	---

Weitere Informationen

Produktname	Frequenzumrichter
-------------	-------------------

Kit Contents			
Identifier	Description	Quantity	Unit Of Measure
3AUA0000058188	für Asynchron- und Permanentmagnetmotoren, IEC: Pn 3 kW, 7.3 A (ACS355-03E-07A3-4)	1	Stück
3AUA0000150422		1	

Kategorien
Frequenzumrichter und Stromrichter → Niederspannungs-Frequenzumrichter → Machinery Drives → ACS355 - Maschinenantrieb
Frequenzumrichter und Stromrichter → Serviceleistungen → Ersatzteile und Verbrauchsmaterial → Teile

