



Produktdetails

EH1C14NH

EH1C14NH EH1 Schrank



Allgemeine Informationen

Typ	EH1C14NH
Bestellnummer	4TBE841038C0100
EAN	5411815237515
Beschreibung	EH1C14NH EH1 Schrank
Langbeschreibung	EH1-Kabelverteiler. EH1 Schrank 853x385x270 unbelüftet, Schnapp-HaubelP23, IK09 Federverriegelung 3 Kant 8mm

Technische Daten

Typ Abdeckplatte	Abdeckung
Montageart	Sockel (Bodeneinbau)
Türart	ohne Tür
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Gehäusematerial	Kunststoff
Art der Abdeckung	geschlossen
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

RoHS Information	9AJK000584
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20220616
REACH Erklärung	9AJK000617
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP43
-----------	------

Abmessungen

Breite	385 mm
Höhe	753 mm
Tiefe	270 mm
Gewicht	0.1 kg
Stärke	Schrankmaterial 25 mm Türmaterial 25 mm

Bestelldaten

Menge	Karton 32 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.1 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AJK000584
----------------------------	------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107680A5160
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Multifunktionsgehäuse (MFG) → MFG Kabelverteiler EH → MFG EH1 Klein-Kabelverteiler

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Multifunktionsgehäuse (MFG) → MFG Kabelverteiler EH → MFG EH3 Zubehör

