



Produktdetails

M8-C1512

M8-C1512 Kabel



Allgemeine Informationen

Typ	M8-C1512
Bestellnummer	2TLA910075R3000
EAN	4053546025248
Beschreibung	M8-C1512 Kabel
Langbeschreibung	Verschiedene vorkonfektionierte M8-Kabeltypen in verschiedenen Kabellängen eignen sich für eine schnelle und einfache Verbindung zwischen druckempfindlichen Schutzeinrichtungen oder zum Anschluss an Auswerteeinheiten.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85444995
Baureihe	Cables
Produktname	Kabel

Hauptdokumente

CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201
------------------	-----------------

Abmessungen	
Tiefe	15000 mm
Höhe	10 mm
Breite	10 mm
Gewicht	0.258 kg

Technische Daten	
Geeignet für	Safetv Edge, Mats, Bumper

Material Compliance	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
RoHS Information	2CMT2022-006499
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Verpackungsinformationen	
Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	0.225 m
Länge	0.32 m
Verpackungseinheit 1	
Höhe Verpackungseinheit 1	0.045 m
Bruttogewicht	4.5 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	4053546025248

Klassifizierungen	
eClass	V11.0 : 27060313
ETIM 7	EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
ETIM 8	EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
ETIM 9	EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel

Kategorien	
------------	--

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Anschlusskabel und Steckverbinder

