



Produktdetails

TG509GB

TG509GB Wandschrank, Reihen: 9, 1400 mm x 1300 mm x 225 mm, I (geerdet), IP30



Allgemeine Informationen

Typ	TG509GB
Bestellnummer	2CPX010250R9999
EAN	4011617102502
Beschreibung	TG509GB Wandschrank, Reihen: 9, 1400 mm x 1300 mm x 225 mm, I (geerdet), IP30
Langbeschreibung	Wandschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, ohne Tür, Schutzklasse I (geerdet), Schutzart IP30, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code 08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, ohne Tür, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1400 x 1300 x 225, Rasteinheit 9 RE, Bauhöhe 5, Feldbreite 5, Platzeinheiten 540, vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module oder Montageplatten auf EDF-/WR-Montagegerüst

Technische Daten

Normen	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2
Verlustleistung	$\Delta t = 20K$ 208.8 W $\Delta t = 25K$ 275.6 W $\Delta t = 30K$ 345.7 W
Anzahl Flanschöffnungen	5

Anzahl	"	
Sicherungsautomaten		
Anzahl	260	
Leitungseinführungen		
Rastereinheiten (RE)	9	
Konfigurierung	vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module oder Montageplatten auf EDF-/WR-Montagegerüst	
Typ Abdeckplatte	-	
Gehäusetyp	Wandschrank	
Bauhöhe	5	
Montageart	Aufputzmontage	
Türart	ohne Tür	
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet	
Gehäusematerial	Stahlplatte / Kunststoff	
Art der Abdeckung	mit Einkerbung	
Platzeinheiten (PLE)	540	
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau	
Farbe	lichtgrau	

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100021X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP30
Schutzklasse	I (geerdet)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	60
Breite	1300 mm
Höhe	1400 mm
Tiefe	225 mm
Gewicht	29.686 kg
Einbautiefe (t ₂)	170 mm
Stärke	Schrankmaterial 1 mm Türmaterial 1.5 mm
Maßzeichnung	2CPC000022D0201

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	30.881 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	2CPC100021X0201
-------------------------	-----------------

CE

Installation / Montage

Montage- und	2CPC016708M5601
Betriebsanleitung	2CPC119660M5601

Hauptdokumente

Datenblatt, technische	2CPC000001C0101
Information	2CPC000002C0101

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142408
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX010450R9999	TZ101 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ101	1	Stück
2CPX010452R9999	TZ102 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ102	1	Stück
2CPX010454R9999	TZ103 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ103	1	Stück
2CPX010456R9999	TZ104 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ104	1	Stück
2CPX010457R9999	TZ105 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ105	1	Stück
2CPX010458R9999	TZ106 Flansch, 147 mm x 223 mm x 15 mm	TZ106	1	Stück
2CPX010460R9999	TZ107 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ107	1	Stück
2CPX010850R9999	TZ110 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ110	1	Stück
2CPX010851R9999	TZ111 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ111	1	Stück
2CPX010852R9999	TZ112 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ112	1	Stück
2CPX010487R9999	TZ503 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	Stück
2CPX010488R9999	TZ504 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	Stück
2CPX010489R9999	TZ505 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	Stück
2CPX010490R9999	TZ506 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	Stück
2CPX010494R9999	TZ510 Schwenkhebel, 160 mm x 35 mm x 45 mm	TZ510	1	Stück
2CPX010503R9999	TZ608 Zubehör, 25 mm x 150 mm x 240 mm	TZ608	1	Stück
2CPX010673R9999	TZ618 Zubehör, 500 mm x 100 mm x 30 mm	TZ618	1	Stück
2CPX010674R9999	TZ619 Berührschutz, 800 mm x 100 mm x 30 mm	TZ619	1	Stück
2CPX010778R9999	TZ626 Zubehör, 55 mm x 160 mm x 260 mm	TZ626	1	Stück
2CPX010560R9999	TZB209R Tür Stahlblech, 1393 mm x 539 mm x 27 mm, IP55	TZB209R	1	Stück
2CPX010568R9999	TZB309L Tür Stahlblech, 1393 mm x 775.5 mm x 27 mm, IP55	TZB309L	1	Stück
2CPX010624R9999	TZM509 Montageplatte, 1350 mm x 1246 mm x 2 mm	TZM509	1	Stück
2CPX010658R9999	TZP509 Berührschutz, 1350 mm x 1250 mm x 30 mm	TZP509	1	Stück
2CPX010741R9999	TZP509A Berührschutz, 1350 mm x 1250 mm x 30 mm	TZP509A	1	Stück
2CPX010885R9999	TZT209R Transparente Tür, 1393 mm x 539 mm x 27 mm, IP55	TZT209R	1	Stück
2CPX010893R9999	TZT309L Transparente Tür, 1393 mm x 789 mm x 27 mm, IP55	TZT309L	1	Stück
2CPX038233R9999	ZA13 Plantasche, 297 mm x 148 mm x 3 mm	ZA13	1	Stück
2CPX038228R9999	ZA5 Plantasche, 210 mm x 148 mm x 3 mm	ZA5	1	Stück
2CPX038227R9999	ZA6 Plantasche, 297 mm x 210 mm x 3 mm	ZA6	1	Stück
2CPX038001R9999	ZL8 Verbindungsleitung, 15 mm x 400 mm x 15 mm	ZL8	1	Stück
2CPX010799R9999	TZ616A Zubehör, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ616A	1	Stück
2CPX010999R9999	TZ634A Enclosure accessories, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ634A	1	Stück
2CPX011000R9999	TZ634 Montage Kit, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ634	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandschränke - Standschränke → TwinLine N 55 - Geschweißt

