



Produktdetails

TG407SB

TG407SB Wandschrank, Reihen: 7, 1100 mm x 1050 mm x 225 mm, II (schutzisoliert), IP30



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | TG407SB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bestellnummer            | 2CPX010274R9999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EAN                      | 4011617102748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beschreibung             | TG407SB Wandschrank, Reihen: 7, 1100 mm x 1050 mm x 225 mm, II (schutzisoliert), IP30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Langbeschreibung         | Wandschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, ohne Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP30, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code 08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, ohne Tür, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1100 x 1050 x 225, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 4, Platzeinheiten 336, vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module auf EDF-/WR-Montagegerüst |
| Technische Daten         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Normen                   | DIN EN 61439-3<br>DIN EN 61439-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verlustleistung                | $\Delta t = 20K\ 133.7\ W$<br>$\Delta t = 25K\ 176.4\ W$<br>$\Delta t = 30K\ 221.3\ W$                             |
| Anzahl<br>Flanschöffnungen     | 4                                                                                                                  |
| Anzahl<br>Sicherungsautomaten  | "                                                                                                                  |
| Anzahl<br>Leitungseinführungen | 208                                                                                                                |
| Rastereinheiten (RE)           | 7                                                                                                                  |
| Konfigurierung                 | vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets,<br>CombiLine-Module auf EDF-/WR-Montagegerüst |
| Typ Abdeckplatte               | -                                                                                                                  |
| Gehäusotyp                     | Wandschrank                                                                                                        |
| Bauhöhe                        | 3                                                                                                                  |
| Montageart                     | Aufputzmontage                                                                                                     |
| Türart                         | ohne Tür                                                                                                           |
| Ausführung der<br>Oberfläche   | pulverbeschichtet                                                                                                  |
| Gehäusematerial                | Stahlplatte / Kunststoff                                                                                           |
| Art der Abdeckung              | mit Einkerbung                                                                                                     |
| Platzeinheiten (PLE)           | 336                                                                                                                |
| RAL Nummer                     | RAL 7035 - lichtgrau                                                                                               |
| Farbe                          | lichtgrau                                                                                                          |

Material Compliance

|                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| RoHS Information                              | 2CPC100021X0201                                    |
| RoHS Status                                   | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Datum                                    | 20230918                                           |
| REACH Erklärung                               | 2CPC100005X0201                                    |
| REACH Information                             | enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent           |
| Konfliktmineralien-<br>Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363                                    |

Umgebungsbedingungen

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Schutzart    | IP30                |
| Schutzklasse | II (schutzisoliert) |

Abmessungen

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Breite in<br>Teilungseinheiten | 48                                         |
| Breite                         | 1050 mm                                    |
| Höhe                           | 1100 mm                                    |
| Tiefe                          | 225 mm                                     |
| Gewicht                        | 24.822 kg                                  |
| Einbautiefe (t <sub>2</sub> )  | 170 mm                                     |
| Stärke                         | Schrankmaterial 1 mm<br>Türmaterial 1.5 mm |
| Maßzeichnung                   | 2CPC000022D0201                            |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Bestelldaten</b>  |                 |
| Menge                | Packung 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 |                 |
| Bruttogewicht        | 25.824 kg       |
| Verpackungseinheit 1 |                 |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Zertifikate und Deklarationen</b> |                 |
| Konformitätserklärung - CE           | 2CPC100021X0201 |

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Installation / Montage</b>  |                                    |
| Montage- und Betriebsanleitung | 2CPC016708M5601<br>2CPC119660M5601 |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Hauptdokumente</b>              |                                    |
| Datenblatt, technische Information | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101 |

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Klassifizierungen</b>                   |                              |
| ETIM 8                                     | EC000058 - Leergehäuse       |
| ETIM 9                                     | EC000058 - Leergehäuse       |
| WEEE Kategorie                             | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| CN8                                        | 85381000                     |
| eClass                                     | V11.0 : 27142408             |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | U                            |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Accessories</b> |  |
|--------------------|--|

| Identifizier    | Description                                              | Type    | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 2CPX010450R9999 | TZ101 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm                   | TZ101   | 1        | Stück           |
| 2CPX010452R9999 | TZ102 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm                   | TZ102   | 1        | Stück           |
| 2CPX010454R9999 | TZ103 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm                   | TZ103   | 1        | Stück           |
| 2CPX010456R9999 | TZ104 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm                   | TZ104   | 1        | Stück           |
| 2CPX010457R9999 | TZ105 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm                   | TZ105   | 1        | Stück           |
| 2CPX010458R9999 | TZ106 Flansch, 147 mm x 223 mm x 15 mm                   | TZ106   | 1        | Stück           |
| 2CPX010460R9999 | TZ107 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm                   | TZ107   | 1        | Stück           |
| 2CPX010850R9999 | TZ110 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm                   | TZ110   | 1        | Stück           |
| 2CPX010851R9999 | TZ111 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm                   | TZ111   | 1        | Stück           |
| 2CPX010852R9999 | TZ112 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm                   | TZ112   | 1        | Stück           |
| 2CPX010487R9999 | TZ503 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm                     | TZ503   | 1        | Stück           |
| 2CPX010488R9999 | TZ504 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm                     | TZ504   | 1        | Stück           |
| 2CPX010489R9999 | TZ505 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm                     | TZ505   | 1        | Stück           |
| 2CPX010490R9999 | TZ506 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm                     | TZ506   | 1        | Stück           |
| 2CPX010494R9999 | TZ510 Schwenkhebel, 160 mm x 35 mm x 45 mm               | TZ510   | 1        | Stück           |
| 2CPX010503R9999 | TZ608 Zubehör, 25 mm x 150 mm x 240 mm                   | TZ608   | 1        | Stück           |
| 2CPX010504R9999 | TZ609 Zubehör, 20 mm x 150 mm x 240 mm                   | TZ609   | 1        | Stück           |
| 2CPX010505R9999 | TZ610 Zubehör, 300 mm x 100 mm x 25 mm                   | TZ610   | 1        | Stück           |
| 2CPX010555R9999 | TZB207L Tür Stahlblech, 1093 mm x 525.5 mm x 27 mm, IP55 | TZB207L | 1        | Stück           |
| 2CPX010556R9999 | TZB207R Tür Stahlblech, 1093 mm x 539 mm x 27 mm, IP55   | TZB207R | 1        | Stück           |
| 2CPX010880R9999 | TZT207L Transparente Tür, 1093 mm x 539 mm x 27 mm, IP55 | TZT207L | 1        | Stück           |
| 2CPX010881R9999 | TZT207R Transparente Tür, 1093 mm x 539 mm x 27 mm, IP55 | TZT207R | 1        | Stück           |
| 2CPX038233R9999 | ZA13 Plantasche, 297 mm x 148 mm x 3 mm                  | ZA13    | 1        | Stück           |
| 2CPX038228R9999 | ZA5 Plantasche, 210 mm x 148 mm x 3 mm                   | ZA5     | 1        | Stück           |
| 2CPX038227R9999 | ZA6 Plantasche, 297 mm x 210 mm x 3 mm                   | ZA6     | 1        | Stück           |
| 2CPX038001R9999 | ZL8 Verbindungsleitung, 15 mm x 400 mm x 15 mm           | ZL8     | 1        | Stück           |
| 2CPX010799R9999 | TZ616A Zubehör, 30 mm x 20 mm x 100 mm                   | TZ616A  | 1        | Stück           |
| 2CPX010999R9999 | TZ634A Enclosure accessories, 30 mm x 20 mm x 100 mm     | TZ634A  | 1        | Stück           |
| 2CPX011000R9999 | TZ634 Montage Kit, 30 mm x 20 mm x 100 mm                | TZ634   | 1        | Stück           |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandschränke - Standschränke → TwinLine N 55 - Geschweißt

