



Produktdetails

TL212GB

TL212GB Standschrank, Reihen: 12, 1850 mm x 550 mm x 275 mm, I (geerdet), IP30



Allgemeine Informationen

Typ	TL212GB
Bestellnummer	2CPX010322R9999
EAN	4011617103226
Beschreibung	TL212GB Standschrank, Reihen: 12, 1850 mm x 550 mm x 275 mm, I (geerdet), IP30
Langbeschreibung	Standschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenk, für den Innenbereich, ohne Tür, Schutzklasse I (geerdet), Schutzart IP30, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code 08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, ohne Tür, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1850 x 550 x 275, Rasteinheit 12 RE, Bauhöhe 8, Feldbreite 2, Platzeinheiten 288, vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module oder Montageplatten auf EDF-/WR-Montagegerüst

Technische Daten

Normen	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2
Verlustleistung	Δt = 20K 120.9 W

	$\Delta t = 25K\ 159.5\ W$ $\Delta t = 30K\ 200.1\ W$
Anzahl Flanschöffnungen	2
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Anzahl Leitungseinführungen	104
Rastereinheiten (RE)	12
Konfigurierung	vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module oder Montageplatten auf EDF-/WR-Montagegerüst
Typ Abdeckplatte	-
Gehäusetyp	Standschrank
Bauhöhe	8
Montageart	Aufputzmontage
Türart	ohne Tür
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Gehäusematerial	Stahlplatte / Kunststoff
Art der Abdeckung	mit Einkerbung
Platzeinheiten (PLE)	288
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100021X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutztarif	IP30
Schutzklasse	I (geerdet)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	24
Breite	550 mm
Höhe	1850 mm
Tiefe	275 mm
Gewicht	25.841 kg
Einbautiefe (t_2)	222.5 mm
Stärke	-empty- Schrankmaterial 1 mm
Maßzeichnung	2CPC000023D0201

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	26.84 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	2CPC100021X0201
CE	

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CPC016708M5601 2CPC119660M5601
-----------------------------------	------------------------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
---------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142408
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX010941R9999	TZM212 Montageplatte, 1800 mm x 496 mm x 2 mm	TZM212	1	Stück
2CPX010450R9999	TZ101 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ101	1	Stück
2CPX010452R9999	TZ102 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ102	1	Stück
2CPX010454R9999	TZ103 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ103	1	Stück
2CPX010456R9999	TZ104 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ104	1	Stück
2CPX010457R9999	TZ105 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ105	1	Stück
2CPX010458R9999	TZ106 Flansch, 147 mm x 223 mm x 15 mm	TZ106	1	Stück
2CPX010460R9999	TZ107 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ107	1	Stück
2CPX010850R9999	TZ110 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ110	1	Stück
2CPX010851R9999	TZ111 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ111	1	Stück
2CPX010852R9999	TZ112 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ112	1	Stück
2CPX010474R9999	TZ322 Kabelabfangschienen-/Modul, 35 mm x 500 mm x 19 mm	TZ322	1	Stück
2CPX010487R9999	TZ503 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	Stück
2CPX010488R9999	TZ504 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	Stück
2CPX010489R9999	TZ505 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	Stück
2CPX010490R9999	TZ506 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	Stück
2CPX010494R9999	TZ510 Schwenkhebel, 160 mm x 35 mm x 45 mm	TZ510	1	Stück
2CPX010503R9999	TZ608 Zubehör, 25 mm x 150 mm x 240 mm	TZ608	1	Stück
2CPX010510R9999	TZ615P4 Transportösen, 105 mm x 35 mm x 35 mm	TZ615P4	1	Stück
2CPX010511R9999	TZ616 Zubehör, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ616	1	Stück
2CPX010673R9999	TZ618 Zubehör, 500 mm x 100 mm x 30 mm	TZ618	1	Stück
2CPX010674R9999	TZ619 Berührschutz, 800 mm x 100 mm x 30 mm	TZ619	1	Stück
2CPX010778R9999	TZ626 Zubehör, 55 mm x 160 mm x 260 mm	TZ626	1	Stück
2CPX010853R9999	TZ627P2 Zubehör, 120 mm x 40 mm x 10 mm	TZ627P2	1	Stück
2CPX010541R9999	TZB212 Tür Stahlblech, 1843 mm x 539 mm x 27 mm, IP55	TZB212	1	Stück
2CPX010583R9999	TZL205 Sockel, 50 mm x 550 mm x 253.5 mm	TZL205	1	Stück
2CPX010584R9999	TZL210 Sockel, 100 mm x 550 mm x 253.5 mm	TZL210	1	Stück
2CPX010638R9999	TZP212 Berührschutz, 1800 mm x 500 mm x 30 mm	TZP212	1	Stück
2CPX010721R9999	TZP212A Berührschutz, 1800 mm x 500 mm x 30 mm	TZP212A	1	Stück
2CPX010866R9999	TZT212 Transparente Tür, 1843 mm x 539 mm x 27 mm, IP55	TZT212	1	Stück
2CPX038233R9999	ZA13 Plantasche, 297 mm x 148 mm x 3 mm	ZA13	1	Stück
2CPX038228R9999	ZA5 Plantasche, 210 mm x 148 mm x 3 mm	ZA5	1	Stück
2CPX038227R9999	ZA6 Plantasche, 297 mm x 210 mm x 3 mm	ZA6	1	Stück
2CPX038001R9999	ZL8 Verbindungsleitung, 15 mm x 400 mm x 15 mm	ZL8	1	Stück
2CPX010799R9999	TZ616A Zubehör, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ616A	1	Stück
2CPX010999R9999	TZ634A Enclosure accessories, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ634A	1	Stück
2CPX011000R9999	TZ634 Montage Kit, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ634	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandschränke - Standschränke → TwinLine N 55 - Geschweißt

