



Produktdetails

TL405SB

TL405SB Wandschrank, Reihen: 5, 800 mm x 1050 mm x 275 mm, II (schutzisoliert), IP30



Allgemeine Informationen	
Typ	TL405SB
Bestellnummer	2CPX010334R9999
EAN	4011617103349
Beschreibung	TL405SB Wandschrank, Reihen: 5, 800 mm x 1050 mm x 275 mm, II (schutzisoliert), IP30
Langbeschreibung	Wandschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, ohne Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP30, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code 08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, ohne Tür, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 800 x 1050 x 275, Rasteinheit 5 RE, Bauhöhe 1, Feldbreite 4, Platzeinheiten 240, vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module auf EDF-/WR-Montagegerüst

Technische Daten	
Normen	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2

Verlustleistung	$\Delta t = 20K\ 108.9\ W$ $\Delta t = 25K\ 143.7\ W$ $\Delta t = 30K\ 180.3\ W$	
Anzahl Flanschöffnungen	4	
Anzahl Sicherungsautomaten	"	
Anzahl Leitungseinführungen	208	
Rastereinheiten (RE)	5	
Konfigurierung	vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module auf EDF-/WR-Montagegerüst	
Typ Abdeckplatte	-	
Gehäusotyp	Wandschrank	
Bauhöhe	1	
Montageart	Aufputzmontage	
Türart	ohne Tür	
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet	
Gehäusematerial	Stahlplatte / Kunststoff	
Art der Abdeckung	mit Einkerbung	
Platzeinheiten (PLE)	240	
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau	
Farbe	lichtgrau	

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100021X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP30
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	48
Breite	1050 mm
Höhe	800 mm
Tiefe	275 mm
Gewicht	21.374 kg
Einbautiefe (t ₂)	222.5 mm
Stärke	Schrankmaterial 1 mm Türmaterial 1.5 mm
Maßzeichnung	2CPC000023D0201

Bestelldaten	
Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	22.23 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CPC100021X0201

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CPC016708M5601 2CPC119660M5601

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142408
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories	
-------------	--

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX010450R9999	TZ101 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ101	1	Stück
2CPX010452R9999	TZ102 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ102	1	Stück
2CPX010454R9999	TZ103 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ103	1	Stück
2CPX010456R9999	TZ104 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ104	1	Stück
2CPX010457R9999	TZ105 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ105	1	Stück
2CPX010458R9999	TZ106 Flansch, 147 mm x 223 mm x 15 mm	TZ106	1	Stück
2CPX010460R9999	TZ107 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ107	1	Stück
2CPX010850R9999	TZ110 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ110	1	Stück
2CPX010851R9999	TZ111 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ111	1	Stück
2CPX010852R9999	TZ112 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ112	1	Stück
2CPX010487R9999	TZ503 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	Stück
2CPX010488R9999	TZ504 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	Stück
2CPX010489R9999	TZ505 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	Stück
2CPX010490R9999	TZ506 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	Stück
2CPX010494R9999	TZ510 Schwenkhebel, 160 mm x 35 mm x 45 mm	TZ510	1	Stück
2CPX010503R9999	TZ608 Zubehör, 25 mm x 150 mm x 240 mm	TZ608	1	Stück
2CPX010504R9999	TZ609 Zubehör, 20 mm x 150 mm x 240 mm	TZ609	1	Stück
2CPX010551R9999	TZB205L Tür Stahlblech, 793 mm x 525.5 mm x 27 mm, IP55	TZB205L	1	Stück
2CPX010552R9999	TZB205R Tür Stahlblech, 793 mm x 539 mm x 27 mm, IP55	TZB205R	1	Stück
2CPX010876R9999	TZT205L Transparente Tür, 793 mm x 539 mm x 27 mm, IP55	TZT205L	1	Stück
2CPX010877R9999	TZT205R Transparente Tür, 793 mm x 539 mm x 27 mm, IP55	TZT205R	1	Stück
2CPX038233R9999	ZA13 Plantasche, 297 mm x 148 mm x 3 mm	ZA13	1	Stück
2CPX038228R9999	ZA5 Plantasche, 210 mm x 148 mm x 3 mm	ZA5	1	Stück
2CPX038227R9999	ZA6 Plantasche, 297 mm x 210 mm x 3 mm	ZA6	1	Stück
2CPX038001R9999	ZL8 Verbindungsleitung, 15 mm x 400 mm x 15 mm	ZL8	1	Stück
2CPX010799R9999	TZ616A Zubehör, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ616A	1	Stück
2CPX010999R9999	TZ634A Enclosure accessories, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ634A	1	Stück
2CPX011000R9999	TZ634 Montage Kit, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ634	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandschränke - Standschränke → TwinLine N 55 - Geschweißt

