



Produktdetails

TX312S

TX312S Standschrank, Reihen: 12, 1850 mm x 800 mm x 400 mm, II (schutzisoliert), IP55



Allgemeine Informationen	
Typ	TX312S
Bestellnummer	2CPX010978R9999
EAN	4011617109785
Beschreibung	TX312S Standschrank, Reihen: 12, 1850 mm x 800 mm x 400 mm, II (schutzisoliert), IP55
Langbeschreibung	Anreihschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP55, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code 08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, einflügelige Tür, Tür aus Stahlblech, mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts oder links, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich offen für Anreihbarkeit ohne störende Stege, Abmessungen in mm (H x B x T): 1850 x 800 x 400, Rasteinheit 12 RE, Bauhöhe 8, Feldbreite 3, Platzeinheiten 432, vorbereitet für den Ausbau mit CombiLine-Modulen auf WR-Montagegerüst oder Montageplatte

Technische Daten	
Normen	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2

Verlustleistung	Δt = 20K 192.1 W Δt = 25K 253.6 W Δt = 30K 318.1 W
Anzahl	3
Flanschöffnungen	
Anzahl	"
Sicherungsautomaten	
Anzahl	156
Leitungseinführungen	
Rastereinheiten (RE)	12
Konfigurierung	vorbereitet für den Ausbau mit CombiLine-Modulen auf WR-Montagegerüst
Typ Abdeckplatte	-
Gehäusetyp	Standschrank
Bauhöhe	8
Montageart	Aufputzmontage
Türart	einflügelige Tür
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Gehäusematerial	Stahlplatte / Kunststoff
Art der Abdeckung	mit Einkerbung
Platzeinheiten (PLE)	432
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100021X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	bf0e5f54-cbf4-4bba-9b45-1d09c0bcb989 Deutschland (DE)

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP55
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	36
Breite	800 mm
Höhe	1850 mm
Tiefe	400 mm
Gewicht	62.196 kg
Einbautiefe (t ₂)	349 mm
Stärke	Schrankmaterial 1 mm Türmaterial 1.5 mm
Maßzeichnung	2CPC000025D0201

Bestelldaten	
Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	64.684 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CPC100021X0201

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CPC133641M5601

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142408
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories					
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure	
2CPX010450R9999	TZ101 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ101	1	Stück	
2CPX010452R9999	TZ102 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ102	1	Stück	
2CPX010454R9999	TZ103 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ103	1	Stück	
2CPX010456R9999	TZ104 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ104	1	Stück	
2CPX010457R9999	TZ105 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ105	1	Stück	
2CPX010458R9999	TZ106 Flansch, 147 mm x 223 mm x 15 mm	TZ106	1	Stück	
2CPX010460R9999	TZ107 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ107	1	Stück	
2CPX010850R9999	TZ110 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ110	1	Stück	
2CPX010851R9999	TZ111 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ111	1	Stück	
2CPX010852R9999	TZ112 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ112	1	Stück	
2CPX010487R9999	TZ503 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	Stück	
2CPX010488R9999	TZ504 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	Stück	
2CPX010489R9999	TZ505 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	Stück	
2CPX010490R9999	TZ506 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	Stück	
2CPX010494R9999	TZ510 Schwenkhebel, 160 mm x 35 mm x 45 mm	TZ510	1	Stück	

2CPX010510R9999	TZ615P4 Transportösen, 105 mm x 35 mm x 35 mm	TZ615P4	1	Stück
2CPX038233R9999	ZA13 Plantasche, 297 mm x 148 mm x 3 mm	ZA13	1	Stück
2CPX038228R9999	ZA5 Plantasche, 210 mm x 148 mm x 3 mm	ZA5	1	Stück
2CPX038227R9999	ZA6 Plantasche, 297 mm x 210 mm x 3 mm	ZA6	1	Stück
2CPX038001R9999	ZL8 Verbindungsleitung, 15 mm x 400 mm x 15 mm	ZL8	1	Stück
2CPX010853R9999	TZ627P2 Zubehör, 120 mm x 40 mm x 10 mm	TZ627P2	1	Stück
2CPX010991R9999	TZ660 Montageleisten, 18 mm x 276 mm x 24 mm	TZ660	1	Stück
2CPX010992R9999	TZ660P10 Montageleisten, 18 mm x 276 mm x 24 mm	TZ660P10	1	Stück
2CPX010993R9999	TZ660A Montageleisten, 18 mm x 276 mm x 24 mm	TZ660A	1	Stück
2CPX010988R9999	TZX012S Seitenwand, 1850 mm x 7 mm x 400 mm, II (schutzisoliert), IP55	TZX012S	1	Stück
2CPX010982R9999	TZX305 Sockel, 50 mm x 800 mm x 378.5 mm	TZX305	1	Stück
2CPX010985R9999	TZX310 Sockel, 100 mm x 800 mm x 378.5 mm	TZX310	1	Stück
2CPX010994R9999	TZ663 Verbindungsset, 90 mm x 5 mm x 25 mm	TZ663	1	Stück
2CPX010790R9999	TZ604A Montagezubehör, 30 mm x 65 mm x 45 mm	TZ604A	1	Stück
2CPX010791R9999	TZ605A Montagezubehör, 30 mm x 40 mm x 45 mm	TZ605A	1	Stück
2CPX010782R9999	TZ604 Montage Kit, 30 mm x 65 mm x 45 mm	TZ604	1	Stück
2CPX010783R9999	TZ605 Montagezubehör, 30 mm x 40 mm x 45 mm	TZ605	1	Stück
2CPX010820R9999	TZ604P10 Montagezubehör, 30 mm x 65 mm x 45 mm	TZ604P10	1	Stück
2CPX010821R9999	TZ604P100 Montagezubehör, 30 mm x 65 mm x 45 mm	TZ604P100	1	Stück
2CPX010822R9999	TZ605P10 Montagezubehör, 30 mm x 40 mm x 45 mm	TZ605P10	1	Stück
2CPX010823R9999	TZ605P100 Montagezubehör, 30 mm x 40 mm x 45 mm	TZ605P100	1	Stück
2CPX010451R9999	TZ101P10 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ101P10	1	Stück
2CPX010453R9999	TZ102P10 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ102P10	1	Stück
2CPX010455R9999	TZ103P10 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ103P10	1	Stück
2CPX010459R9999	TZ106P10 Flansch, 147 mm x 223 mm x 15 mm	TZ106P10	1	Stück
2CPX010461R9999	TZ107P10 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ107P10	1	Stück
2CPX010826R9999	TZ101P100 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ101P100	1	Stück
2CPX010932R9999	TZ104P10 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ104P10	1	Stück
2CPX010933R9999	TZ105P10 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ105P10	1	Stück
2CPX010934R9999	TZ110P10 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ110P10	1	Stück
2CPX010935R9999	TZ111P10 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ111P10	1	Stück
2CPX010799R9999	TZ616A Zubehör, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ616A	1	Stück
2CPX010999R9999	TZ634A Enclosure accessories, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ634A	1	Stück
2CPX011000R9999	TZ634 Montage Kit, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ634	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandschränke - Standschränke → TwinLine N 55 - Geschweißt

