



---

## Produktdetails

### UK662CW

**UK662CW Mediaverteiler , Unterputzmontage,  
24 PLE, 5-reihig, IP30, Türart: einflügelige Tür,  
Abmessungen: 872 mm x 384 mm x 97 mm**



---

#### Allgemeine Informationen

Typ	UK662CW
Bestellnummer	2CPX031400R9999
EAN	4011617314004
Beschreibung	UK662CW Mediaverteiler , Unterputzmontage, 24 PLE, 5-reihig, IP30, Türart: einflügelige Tür, Abmessungen: 872 mm x 384 mm x 97 mm
Langbeschreibung	<p>Die Kombiverteiler der Baureihe UK600 sind für die Unterputzmontage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein bis zu 200 % größerer Anschlussraum die einfache und effiziente Installation der Geräte. Durch den großzügigen Platz finden alle denkbaren Geräte wie z. B. Router oder andere Mediamodule ihren sicheren Platz. Mit dem neuartigen Kombiverteiler vereinen wir die Funktion eines Stromkreisverteilers mit der eines Mediaverteilers.</p> <p>Durch eine flexible Schottwand können Mediabereich und eigentlicher Verteilerbereich voneinander abgetrennt werden. Dabei können Sie in beiden Bereichen auf die innovativen Montagedetails des UK600 zurückgreifen. Durch einen optional erhältlichen Wechselbilderrahmen wird der UK600 im Handumdrehen zum Blickfang und integriert sich in jede Umgebung. Die Verteilungen können in Unterputz- und Hohlwandmontage eingesetzt werden und verfügen über ein VDE Kennzeichen.</p> <p>Geltende Normen: DIN 43871, DIN EN 60670-24, VDE 0606-24</p>

---

#### Technische Daten

Normen	DIN 43871
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V
Betriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	63 A
Verlustleistung	$\Delta t = 30K$ 75 W
Anzahl	"
Sicherungsautomaten	
Rastereinheiten (RE)	5
Verschlussart	Drucktaste
Konfigurierung	ausgebaut mit Geräteträger, Schottwand, Lochblechmontageplatte und Einfachsteckdose
Typ Abdeckplatte	Tür
Gehäusetyp	Combi Verteiler
Montageart	Unterputzmontage
Türart	einflügelige Tür
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Gehäusematerial	Kunststoff
Art der Abdeckung	geschlossen
Platzeinheiten (PLE)	24
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	verkehrsweiß
Anschlussart	Quick-Steckklemme

## Material Compliance

RoHS Information	2CPC100018X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

## Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP30
Schutzklasse	II (schutzwatertight)

## Abmessungen

Breite in	12
Teilungseinheiten	
Breite	384 mm
Höhe	872 mm
Tiefe	97 mm
Gewicht	5.215 kg
Einbautiefe ( $t_2$ )	88 mm
Maßzeichnung	2CPC000001D0201 2CPC000004D0201 2CPC000005D0201 2CPC000007D0201

---

**Bestelldaten**

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	5.424 kg
Verpackungseinheit 1	
E-Nummer (Schweden)	2201247

---

---

**Zertifikate und Deklarationen**

Konformitätserklärung -	2CPC100018X0201
CE	

---

---

**Installation / Montage**

Montage- und Betriebsanleitung	2CPC130100M5601 2CPC130110M5601
-----------------------------------	------------------------------------

---

---

**Hauptdokumente**

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Building Information Modeling – BIM	9AKK107046A7947

---

---

**Klassifizierungen**

ETIM 8	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 9	EC000214 - Installationskleinverteiler
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142409
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

---

---

**Accessories**

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX062745R9999	ZK50BT Quick terminals Klemmen , blau , N/RDC Terminal , Quick-Steckklemme	ZK50BT	1	Stück
2CPX030892R9999	ZK507 ZK507 FI-Anschluß-Schiene 5x10qmm , Direct mounting, IP30, Abmessungen: 36 mm x 42 mm x 15 mm	ZK507	1	Stück
2CPX031413R9999	UZT4 Sicherheitsschloss , Türart: einflügelige Tür, Abmessungen: 43 mm x 59 mm x 41 mm	UZT4	1	Stück
2CPX031412R9999	UZT3 Sicherheitsschloss , Türart: einflügelige Tür, Abmessungen: 43 mm x 59 mm x 41 mm	UZT3	1	Stück
2CPX031434R9999	UZ91P4 Hohlwandset , Abmessungen: 80 mm x 120 mm x 30 mm	UZ91P4	1	Stück
2CPX031406R9999	AP660 Montagezubehör , 60 PLE, 5-reihig, Abmessungen: 872 mm x 384 mm x 90 mm	AP660	1	Stück
2CPX061178R9999	ZX29 Montagetraverse , Abmessungen: 62 mm x 125 mm x 68 mm	ZX29	1	Stück
2CPX061177R9999	ZE225 Steckdose , Abmessungen: 50 mm x 102 mm x 63 mm	ZE225	1	Stück
2CPX031408R9999	UZB2 Verbindungsset , Abmessungen: 109 mm x 109 mm x 36 mm	UZB2	1	Stück
2CPX061211R9999	ZE227 Steckdose , Abmessungen: 63 mm x 213 mm x 58 mm	ZE227	1	Stück
2CPX031426R9999	ZE338 Halter für Patchpanel , Abmessungen: 40 mm x 16 mm x 63 mm	ZE338	1	Stück
2CPX031427R9999	ZE224 Steckdose , Abmessungen: 54 mm x 50 mm x 58 mm	ZE224	1	Stück
2CPX031423R9999	ZE335 Patchpanel , 6 PLE, Abmessungen: 53 mm x 138 mm x 63 mm	ZE335	1	Stück
2CPX031424R9999	ZE336 Patchpanel , 12 PLE, Abmessungen: 53 mm x 246 mm x 63 mm	ZE336	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Stromkreisverteiler → Stromkreisverteiler → UK600

